

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

N° de produit: USBAUB1MBK

Vous cherchez un câble de charge de remplacement ou de recharge pour votre téléphone ou votre tablette Android™ ? Vous êtes fatigué de retirer l'étui de votre appareil lors de chaque chargement et synchronisation ? Nous avons le câble de veille idéal pour vous.

Le câble Micro USB 1 m USBAUB1MBK est coloré pour être assorti aux appareils mobiles noirs et constitue une solution fiable de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles Micro USB. De plus, sa conception slim permet de le brancher dans vos appareils sans avoir à les sortir de leur étui à chaque chargement ou synchronisation.

Remplacez le câble accompagnant votre appareil et conservez un câble de recharge dans le sac de votre ordinateur portable, votre sac à dos ou tout autre étui de transport.

Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez les charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Micro USB moulé slim qui se branche dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB A vers Micro B de qualité supérieure bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Micro USB.
- Remplacez le câble fourni avec votre appareil Micro USB ou gardez-le comme câble de recharge pendant vos déplacements.

### Spécifications techniques

- Moulage de connecteur Micro USB slim
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

---

#### Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

Connecteur(s)

Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur B USB Micro-B (5 broches)

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma).

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 39.4 in [100 cm]

Longueur du produit 39.4 in [100.0 cm]

Largeur du produit 0.2 in [5 mm]

Hauteur du produit 0.2 in [5 mm]

Poids du produit 1.0 oz [27.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.0 in [25.5 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]



Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Poids brut	1.0 oz [28.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Câble Micro USB de synchronisation ou de charge mobile 1 m - A vers Micro B
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

