

Universelle USB 3.0 Laptop Dockingstation - DVI

Produkt-ID: USB3SDOCKD



Die universelle USB 3.0 Laptop-Dockingstation/Port-Replikator mit DVI, Audio und Ethernet USB3SDOCKD fügt über ein einziges Gerät und über einen einzigen SuperSpeed USB 3.0-Anschluss einen externen DVI-Ausgang, Kopfhörer/Mikrofonanschlüsse ebenso wie Gigabit Ethernet und weitere USB 3.0- und USB 2.0-Ports hinzu.

Dieser sehr vielseitige Portvervielfältiger/diese universelle Dockingstation ermöglicht die Erweiterung oder Spiegelung des Hauptdesktops Ihres Computers mit Videoauflösungen von bis zu 1920x1200, mit DVI-Monitorausgang ebenso wie einem DVI-auf-VGA-Adapter.

Die Laptop/Notebook-Dockingstation kombiniert ebenso USB 2.0- und USB 3.0-Hubs, Kopfhörer- und Mikrofon-Audioanschlüsse und einen Gigabit Ethernet-RJ45-Port in einer einzigen All-in-One-Dockingstation und wird so zum idealen Zubehör für Benutzer, die in Heim oder Büro mehrere Geräte an Ihren Laptop anschließen und verwalten müssen.

Die USB3SDOCKD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie Video, USB, Ethernet und Audio über einen einzigen USB-Anschluss hinzu, ohne den Computer öffnen zu müssen.
- Fügen Sie einem Laptop oder Kleingehäusecomputer ohne Möglichkeit für eine Videokarte einen externen Videoausgang hinzu

- Schließen Sie viele verschiedene Peripheriegeräte in Heim/Büro an einen Laptop so an, dass Sie sie alle sofort von einem einzigen USB-Kabel trennen können

Merkmale

- DVI-Videoausgang mit DVI-auf-VGA-Adapter, der Funktionen für Spiegelung oder Erweiterung des Desktops bietet
- 10/100/1000 Mbit/s-kompatibler RJ45-Ethernet-Port
- Lautsprecher- und Mikrofonanschluss über 3,5-mm-Stereo-Minibuchse.
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- 2 USB 3.0-Ports für die Vorderseite und 4 USB 2.0-Ports für die Rückseite
- Entspricht allen USB 3.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Unterstützt die Windows® Aero®-Schnittstelle
- Vertikale, aufrechte Positionierung

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	1
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

Leistung



Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Typ und Rate	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbindertyp(en)

Steckverbindertyp(en)	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 RJ-45 DVI-I (29-polig) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) USB Type-A (4-polig) USB 2.0 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------------	---

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 bis 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher, RAM: 2GB oder höher, Verfügbarer USB 3.0-Port
Hinweis	Erweiterte Displays werden derzeit nur von DisplayLink-basierten Produkten auf macOS 10.11 bis 10.13.3 unterstützt. Dies ändert sich möglicherweise in zukünftigen Versionen.

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung (Blau) USB-Hub-Link (Blau)
--------------	---



Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	4A
Stromverbrauch	20

Umwelt

Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	7.7 in [19.6 cm]
Produktbreite	3.0 in [77 mm]
Produkthöhe	5.0 in [12.6 cm]
Produktgewicht	12.8 oz [364 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	10.8 in [27.5 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.3 in [11 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	32.5 oz [920 g]

Verpackungsinhalt



Im Paket enthalten	USB 3.0-Dockingstation
	USB 3.0 Kabel
	Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	DVI-auf-VGA-Adapter
	Treiber-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

