

1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B - Blau

Produkt-ID: USBAUB1MBL



Haben Sie genug von langweiligen schwarzen Kabeln? Sie wünschen sich etwas, was Ihrer Persönlichkeit entspricht?

Das 1 m lange blaue Micro USB-Kabel USBAUB1MBL bringt etwas Farbe in Ihr Leben und ist eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Micro USB-Mobilgeräten. Zudem kann mit dem schlanken Kabel das Gerät zum Laden und Synchronisieren angeschlossen werden, ohne es aus der Hülle zu nehmen.

Die Farbe des Kabels ist auf blaue Mobilgeräte abgestimmt, kann jedoch für alle Micro USB-fähige Mobilgeräte verwendet werden. So können Sie Farbe in Ihr Leben bringen und sich für eine Farbe der Micro USB-Kabel entscheiden, z. B. Pink, Grün, Gelb oder Blau. Sie können die Farbe perfekt auf das Smartphone oder Tablet abstimmen oder kreativ Ihren ganz eigenen Look kreieren!

Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, und führen Sie eines der Kabel als Zweitkabel in der Laptopentasche, dem Rucksack oder einer anderen Tragetasche mit sich.

Entfernen Sie nicht mehr die Hülle von Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB-Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.

Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro-B-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen Micro USB-Mobilgeräte
- Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie einfach ein Ersatzkabel auf Reisen mit

Merkmale

- Elegantes blaues Design
- Schlanker Micro USB-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Breite des Micro USB-Steckers beträgt 10 mm bei einer Höhe von 6 mm (siehe Zeichnung)
---------	---

Physische Eigenschaften

Farbe	Blau
-------	------



Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.9 oz [26.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [31.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 m blaues Micro-USB-Kabel für mobiles Laden und Synchronisieren - A auf Micro B
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

