

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Bleu

N° de produit: USBAUB1MBL



Les mêmes vieux câbles noirs ennuyeux vous lassent ? Vous recherchez quelque chose qui correspond à votre personnalité ?

Le câble Micro USB 1 m bleu USBAUB1MBL est idéal pour ajouter une touche de couleur dans votre vie et constitue une solution fiable de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles Micro USB. De plus, sa conception slim permet de le brancher dans vos appareils sans avoir à les sortir de leur étui à chaque chargement ou synchronisation.

La couleur du câble est assortie à celle de vos appareils mobiles bleus, mais celui-ci peut être utilisé avec tous vos appareils mobiles Micro USB. Alors osez la couleur et faites votre choix parmi notre gamme de câbles Micro USB colorés, avec le rose, le vert, le jaune ou le bleu. Vous pouvez créer la parfaite harmonie de couleurs avec votre smartphone ou votre tablette, ou être créatif en créant votre propre look unique !

Remplacez le câble accompagnant votre appareil et conservez un câble de rechange dans le sac de votre ordinateur portable, votre sac à dos ou tout autre étui de transport.

Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez les charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Micro USB moulé slim qui se branche dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB A vers Micro B de qualité supérieure bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Micro USB.
- Remplacez le câble fourni avec votre appareil ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements.

Spécifications techniques

- Design bleu élégant
- Moulage de connecteur Micro USB slim
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)


Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Micro-B (5 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma).
----------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
---------	------



Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Poids brut	1.1 oz [31.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble Micro USB de synchronisation ou de charge mobile 1 m bleu - A vers Micro B
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

