

Cable Micro USB Rosa de 1m

ID del Producto: USBAUB1MPK



¿Cansado de los cables del mismo aburrido color negro? ¿Busca algo que vaya con su personalidad?

El cable Micro USB, modelo USBAUB1MPK, de color rosa y de 1 metro, es una solución perfecta para agregarle algo de color a su vida, así como una solución fiable para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles Micro USB. Además, el cable tiene un diseño esbelto que permite conectarlo a su dispositivo sin tener que desconectarlo cada vez que se efectúe la carga y sincronización del dispositivo.

El cable tiene color con el fin de coincidir con sus dispositivos móviles rosa, y puede ser usado con cualquiera de sus dispositivos móviles Micro USB. No le tenga miedo a los colores y escoja cualquiera de nuestros cables Micro USB con colores Rosa, Verde, Amarillo o Azul. Usted puede crear la combinación perfecta con su smartphone o tablet, o ser creativo con una combinación única!

Ideal como reemplazo del cable incluido con su dispositivo o como accesorio complementario para llevarlo en su bolsa o mochila de transporte al viajar o desplazarse

Deje de quitar la funda del teléfono o de la tablet cada vez que se cargue o sincronice el dispositivo. Este cable incluye un conector Micro USB delgado que se puede enchufar a su dispositivo incluso cuando el dispositivo tiene puesta la funda protectora.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB-A a Micro-B de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Carga y sincronización de los dispositivos digitales móviles equipados con Micro USB
- Ideal como reemplazo del cable incluido en un dispositivo o como cable extra al viajar

Características

- Elegante diseño de color rosa
- Conector Micro USB de diseño delgado ("Slim")
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	El conector Micro USB tiene un ancho de 10 mm y una altura de 6 mm (véase la ilustración siguiente)
------	---

Características Físicas

Color	Rosa
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.3 in [8.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [26.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable (rosa) Micro USB para carga y sincronización de móviles (1 metro) - A a Micro B
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.