

Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm<sup>2</sup>

ID prodotto: USBAUB1MRA



Questo cavo Micro-USB 0,05/0,25 è dotato di cavo 0,25 mm<sup>2</sup> per fornire la potenza completa necessaria a ricaricare più rapidamente i dispositivi mobili.

Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare destro è eccezionale per ricaricare i dispositivi mobili in auto, o per accedere al dispositivo mentre è collegato a un caricatore da parete o a un computer.

I diversi telefoni e tablet richiedono quantità di potenza specifiche per una ricarica efficiente. Se un telefono può richiedere solo 1,0 A di potenza, un tablet può necessitare di 2,4 A.

Questo cavo 0,05/0,25 è progettato per fornire la piena potenza ai dispositivi mobili, in modo tale che la ricarica possa essere eseguita alla velocità prevista.

Il connettore Micro-USB con angolare destro permette il collegamento a porte di difficile accesso, risultando ideale per la ricarica di dispositivi mobili fissati al supporto per auto. Anche mentre il dispositivo è in carica, è possibile scrivere messaggi, lavorare o giocare senza l'ingombro dei cavi.

Il connettore ad angolare previene inoltre la piegatura o l'eccessiva tensione dei cavi, che può impedire il collegamento. Il prodotto garantisce un collegamento più naturale dei dispositivi impedendo danni alle porte e una tensione eccessiva dei cavi.

Può sostituire il cavo Micro-USB fornito con il dispositivo mobile, o essere utilizzato come ricambio da viaggio per utilizzare un dispositivo portatile anche fuori dall'ufficio.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
- Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo Micro-USB o di conservarlo come ricambio in viaggio

## Caratteristiche

- Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili Micro-USB
- Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

---

### Hardware

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia     | Lifetime                              |
| Placcatura connettori | Nichel                                |
| Tipo guaina cavo      | PVC - Polyvinyl Chloride              |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

---

### Prestazioni

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|-----------------|----------------------|

---

### Connettore/i

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Connettore A | 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connettore B | 1 - USB micro-B (5 pin)             |

---

### Ambientale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura di conservazione | -10°C to 30°C (14°F to 86°F)  |

Umidità 30%-75% RH

---

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Colore             | Nero                      |
| Stile connettori   | Dritto ad angolare destro |
| Diametro filo      | 24/30 AWG                 |
| Lunghezza del cavo | 39.4 in [1000 mm]         |
| Lunghezza prodotto | 36.0 in [91.4 cm]         |
| Larghezza prodotto | 0.0 in [0.1 cm]           |
| Altezza prodotto   | 0.1 in [0.2 cm]           |
| Peso prodotto      | 1.0 oz [27.0 g]           |

---

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Lunghezza Confezione            | 5.3 in [13.5 cm] |
| Larghezza del Pacco             | 5.1 in [13.0 cm] |
| Altezza del Pacco               | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 1.1 oz [30.0 g]  |

---

Contenuto della  
confezione

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Incluso nella confezione | 1 - Cavo di ricarica Micro-USB 2.0 con angolare destro da 1 m, per tablet e telefoni |
|--------------------------|--|

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | A vita |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.