

Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,5 m - Rallonge USB A SuperSpeed en bleu - M/F (USB3SEXT5DSK)

N° de produit: USB3SEXT5DSK



Le câble d'extension USB 3.0 de bureau USB3SEXT5DSK se connecte sur le port USB femelle d'un ordinateur Mac® ou PC, ce qui vous permet de déplacer le port USB (femelle) jusqu'à 1,5 mètre du boîtier de l'ordinateur. En éloignant le port USB 3.0 du boîtier de l'ordinateur, vous pouvez le placer dans un endroit plus pratique, sur le dessus du boîtier ou sur un bureau par exemple. Conçu pour les connexions de périphérique SuperSpeed USB de la prochaine génération, ce câble USB 3.0 A vers A mâle/femelle permet la connectivité entre un PC et un hub ou d'autres périphériques USB, avec la prise en charge d'un débit pouvant atteindre 5 Gb/s avec un hôte et un périphérique USB 3.0 : une époustouflante multiplication par 10 des capacités de l'USB 2.0 (480 Mb/s). Notre câble de bureau USB 3.0 A vers A de 1,5 m possède une construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une communication de données fiable. Solution idéale pour accéder aux caméras numériques, lecteurs MP3, clés USB ou autres périphériques de stockage USB externes, le câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de bureau bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Bénéficiez d'un accès facilité à un port USB 3.0 pour brancher vos clés, appareils photos, téléphones mobiles, PDA et périphériques de stockage USB

### Spécifications techniques

- Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0

- Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
- Prolongez votre connexion entre périphériques USB 3.0 jusqu'à 1,5 m
- Transfert de données jusqu'à 10 x plus rapide qu'avec l'USB 2.0

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	5.0 ft [1.5 m]
Longueur du produit	5.0 ft [1.5 m]
Largeur du produit	0.5 in [13.5 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [11.5 mm]
Poids du produit	4.8 oz [135.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	0.0 in [0.1 mm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 8.9 in [22.5 cm]

Poids brut 4.9 oz [140.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de bureau de 1,5 m - USB A vers A M/F

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

