

Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F

ID prodotto: USB3SEXT5DSK



Il cavo di estensione USB 3.0 per desktop USB3SEXT5DSK consente il collegamento a una porta USB femmina su un Mac® o un PC permettendo di riposizionare la porta USB (femmina) fino a una distanza di 1,5 m dal case del computer. Posizionando la porta USB 3.0 distante dal case del computer, è possibile collocare una porta USB 3.0 dal computer in una posizione più comoda, ad esempio sopra il case del computer o su una scrivania. Progettato per il collegamento di dispositivi USB SuperSpeed di nuova generazione, questo cavo USB 3.0 A-a-A maschio/femmina offre la connettività tra un PC e un hub o altri dispositivi USB supportando una trasmissione fino a 5 Gbps se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.0: una velocità sorprendente, 10 volte superiore a USB 2.0 (480Mbps). Il nostro cavo USB 3.0 A ad A da 1,5 m per desktop presenta una struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati. Una soluzione perfetta per l'accesso a fotocamere digitali, lettori MP3, unità thumb USB o altri dispositivi di archiviazione esterna USB, il cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed per desktop è dotato dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di accedere più facilmente a una porta USB 3.0 per il collegamento di unità thumb USB, fotocamere, cellulari, PDA e dispositivi di archiviazione

Caratteristiche

- Consente di estendere il collegamento tra i dispositivi USB 3.0 fino a 1,5 m

- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
- Struttura a doppieni intrecciati schermati (STP) di alta qualità
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 10 volte superiore a USB 2.0

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Caratteristiche fisiche

Colore	Blu
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	5.0 ft [1.5 m]
Lunghezza prodotto	5.0 ft [1.5 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [13.5 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [11.5 mm]
Peso prodotto	4.8 oz [135.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	0.0 in [0.1 mm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 8.9 in [22.5 cm]

Peso spedizione (confezione) 4.9 oz [140.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

