

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Giallo

ID prodotto: USBAUB1MYL



Stanchi dei soliti cavi neri obsoleti e noiosi? Desiderate qualcosa che rispecchi la vostra personalità?

Il cavo Micro USB giallo da 1 m USBAUB1MYL è perfetto per aggiungere un po' di colore alla vostra vita e offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi mobili Micro USB. Inoltre, il cavo presenta un design sottile che permette di collegare il dispositivo senza doverlo estrarre dalla custodia a ogni ricarica e sincronizzazione.

Il colore del cavo si abbina ai dispositivi mobili gialli ma può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo mobile dotato di Micro USB, è quindi possibile dare un tocco di vivacità al dispositivo scegliendo tra i nostri cavi Micro USB colorati, ad es. rosa, verde, giallo o blu. È possibile creare un perfetto abbinamento al colore dello smartphone o del tablet o dar sfogo alla propria creatività con un look personalizzato!

È possibile sostituire il cavo fornito con il dispositivo e conservarlo come ricambio nella borsa del laptop, nello zaino o in qualsiasi altro contenitore per il trasporto.

Non è più necessario rimuovere il cellulare o il tablet dalla custodia ogni volta che si ricarica o sincronizza il dispositivo. Il cavo è dotato di un sottile connettore modellato Micro USB che si inserisce nel dispositivo anche all'interno della custodia protettiva.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo USB A a Micro B di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro USB
- Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo o di conservarlo come ricambio in viaggio

Caratteristiche

- Elegante design in giallo
- Connettore modellato Micro USB sottile
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Il connettore modellato Micro USB presenta una larghezza di 10 mm e un'altezza di 6 mm (vedere disegno)
------	---

Caratteristiche
fisiche

Colore	Giallo
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [25.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.5 in [1.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro USB giallo per la sincronizzazione/ricarica di dispositivi mobili 1 m - A a Micro B
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.