

Micro USB-kabel - 2 m

Produkt ID: USBAUB2MBK



Trött på att sitta fast vid väggen när du laddar och använder din telefon eller surfplatta?

USBAUB2MBK Micro USB-kabel erbjuder 2 meter i kabellängd så att du kan ladda din enhet bekvämt och på avstånd. Kabeln har dessutom en tunn design som gör att du kan koppla in din enhet utan att ta ut den ur fodralet vid varje laddning eller synkronisering.

Ladda din enhet medan du gör anteckningar i styrelserummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café. Den 2 meter långa laddningskabeln överbryggar avståndsbegränsningar och låter dig var uppkopplad även under tiden du laddar.

Sluta att ta bort skyddet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller synka den. Kabeln har en slim Micro USB-kontaktgjutning som kan kopplas till i din enhet, även om den har ett skyddsfodral.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina Micro USB-utrustade mobila digitala enheter

Funktioner

- Smal Micro USB-kontaktgjutning
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Micro USB-kontaktgjutningen är 10 mm bred och 6 mm hög (se bild)
------	--

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.2 in [0.5 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.5 cm]
Produktvikt	1.7 oz [47.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Paketets höjd	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2 m Mobile Charge Sync Micro USB-kabel - A till Micro B
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.