

2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz

Produkt-ID: USBAUB2MD



Das 2 m lange USB-auf-abwärtsgewinkeltes Micro USB-Kabel USBAUB2MD ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Micro USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, Tablet PCs, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dank des abwärtsgewinkelten Micro USB-Anschlusses können Sie auf Ihre mobilen Micro USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.

Dieses hochwertige USB-auf-Micro USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 2 m USB-auf-aufwärtsgewinkeltes Micro USB-Kabel (USBAUB2MU), das genauso praktisch ist wie das abwärtsgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Micro USB-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Übertragen Sie Daten, und stellen Sie die Stromversorgung bereit, während Sie Ihr Micro USB-Gerät laden, ohne dass das Kabel im Weg ist

## Merkmale

- 1x USB 'A'-Stecker

- 1x abwärtsgewinkelter USB Micro B-Stecker
- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- Bietet 2 m Kabellänge

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	1 Year
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

#### Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade auf abwärtsgewinkelt
Drahtstärke	24/30 AWG



Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.6 in [16.0 mm]
Produkthöhe	0.7 in [19.0 mm]
Produktgewicht	1.6 oz [46.0 g]

---

Verpackungs-  
formationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52.0 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	2 m Micro USB-Kabel - A auf abwärts gewinkelt Micro B
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

