

## Station d'accueil USB 3.0 double affichage HDMI et DVI pour ordinateur portable - 4K

N° de produit: USB3SMDOCK4K



Cette station d'accueil à deux écrans pour ordinateur portable présente un aspect unique, avec une disposition innovante en forme empilée ainsi qu'un boîtier peu encombrant. Occupant moins de place qu'une station d'accueil pour ordinateurs portables traditionnelle, cette élégante station d'accueil PC peut facilement s'intégrer aux petits espaces de bureau. Elle est donc idéale pour les environnements de bureau partagé ou à la carte.

À l'aide d'un seul câble, vous pouvez créer un poste de travail complet à deux écrans sans que le manque de place en limite sa fonctionnalité. Vous pouvez désormais accroître votre productivité, en ayant accès à plus d'écrans en même temps. C'est la solution idéale pour un grand nombre d'environnements conventionnels comme spécialisés.

Grâce à la station d'accueil pour ordinateur portable, il devient facile de transformer votre ordinateur portable en poste de travail à deux écrans et à haut rendement, en étendant l'espace de votre écran sur un écran HDMI® et un écran DVI. Cet espace d'écran supplémentaire vous permet de travailler plus efficacement, car vous n'avez plus besoin de passer d'une page et d'une fenêtre à l'autre. De plus, vous pouvez combiner cette station à l'écran de votre ordinateur portable pour créer un poste de travail à trois écrans.

Résolutions maximales prises en charge\*

\*Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Cette station d'accueil peut également augmenter votre qualité d'image d'écran externe et agrandir votre zone d'affichage globale, ce qui convient particulièrement aux éditeurs vidéo, aux animateurs ou encore aux designers. Elle prend en charge une résolution 4K x 2K (3840 x 2160p, 30 Hz) sur un écran HDMI, même si votre ordinateur portable ne prend pas en charge la sortie 4K de façon native. Vous pouvez ainsi économiser beaucoup d'argent, en évitant d'avoir à mettre à niveau votre matériel ou à remplacer votre ordinateur portable.

Dotée de deux sorties vidéo possibles, cette station d'accueil PC est un accessoire pratique, que ce soit en entreprise, pour un bureau personnel ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

Cette station d'accueil au format compact vous permet de ne pas encombrer votre espace de travail, sans renoncer aux ports normalement présents sur une station d'accueil typique. Contrairement à certaines stations d'accueil compactes pour ordinateur portable offrant simplement une connectivité de base, cette station d'accueil occupe un espace minimal tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités d'une station d'accueil PC de grande taille. Grâce à son format compact, cette station d'accueil est idéale pour les bureaux partagés ou d'hébergement.

Ainsi, vous pouvez commencer à travailler plus vite et réduire les enchevêtrements de câbles dans les espaces réduits en laissant vos périphériques connectés à la station d'accueil en permanence. En outre, la configuration est rapide et facile pour minimiser l'impact sur votre productivité. Cette station est donc parfaite pour un utilisateur unique ou plusieurs utilisateurs successifs d'un même poste de travail.

La station d'accueil USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1 à 5 Gb/s) pour ordinateurs portables offre également diverses autres possibilités de connexion, souvent manquantes sur les ordinateurs portables au nombre de ports limité. Pour faciliter votre travail, cette station d'accueil polyvalente comporte quatre ports USB 3.0 pour que vous puissiez connecter encore plus d'appareils USB.

Les ports de synchronisation et de charge rapide USB, pratiques et placés à l'avant de la station d'accueil, vous permettent de charger vos appareils mobiles pour les garder toujours prêts à être utilisés. Enfin, vous pouvez garder votre smartphone et votre tablette à portée de main en permanence et les ports toujours actifs restent utilisables même lorsque votre ordinateur portable n'est pas connecté à la station d'accueil.

Contrairement à certaines stations d'accueil propriétaires conçues pour fonctionner uniquement avec des modèles d'ordinateurs portables spécifiques, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable est compatible avec plusieurs marques. Il vous suffit de la connecter au port USB 3.0 de votre ordinateur portable pour commencer à l'utiliser. La prise en charge universelle vous permet d'utiliser cette station d'accueil avec différents ordinateurs portables, actuels et futurs.

Le modèle USB3SMDOCK4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Créez un espace de travail partagé efficace pour l'hébergement ou un bureau partagé pour les invités, les clients et les collègues
- Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail 4K, parfait pour la conception graphique, l'édition vidéo et plus

- Idéal pour les utilisateurs BYOD (Apportez votre propre appareil) ou pour les applications CYOD (Choisissez votre propre appareil) où les entreprises proposent une sélection d'ordinateurs portables, qui peuvent être utilisés à un poste de travail (bureaux d'hébergement)
- Parfait pour les grandes feuilles de calcul ainsi que pour les programmes de codage et de dessin (CAO)
- La station d'accueil universelle est compatible avec la plupart des ordinateurs portables USB 3.0, comme votre Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro 3, Surface™ 3, Lenovo® Yoga, MacBook et de nombreuses tablettes Windows

## Spécifications techniques

- Travaillez plus rapidement et créez un poste de travail double affichage; connectez facilement deux écrans HDMI et DVI ayant chacun une résolution de 2048 x 1152p au maximum
- Connectez plus de périphériques ; la station d'accueil comporte quatre ports USB 3.0, notamment deux ports de charge rapide et de synchronisation toujours actifs
- Étendez la connectivité de votre ordinateur portable même dans un espace limité, grâce à son boîtier compact qui ne prend qu'une place restreinte
- Deux ports USB 3.0 standard et deux ports de charge rapide facilement accessibles, qui sont conformes à la spécification de charge de pile USB 1.2
- Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables équipés de la technologie USB 3.0
- Sortie vidéo double HDMI et DVI
- Port de casque d'écoute TRRS 4 points de 3,5 mm d'accès facile (audio plus microphone)
- Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
- Prise en charge du protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) par les ports USB
- Fini en argent brossé mat avec garniture latérale noire assortie avec votre MacBook ou Ultrabook
- Avec câble hôte USB 3.0
- Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui

Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812 Genesys Logic - GL3521

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display)  2048 x 1152 (DVI - Single Display)  2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays)  Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	HDMI (19 broches)
---------------------	-------------------

DVI-I (29 broches)

USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)

USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

RJ-45

Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

USB Type-B (9 broches) USB 3.0

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 à 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS v55+
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre
Remarque	<p>Il est nécessaire de disposer d'un écran HDMI compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).</p> <p>La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)</p> <p>Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à 10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.</p>

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation (bleu)
	Liaison (vert)

Activité (jaune)

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.9 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	C
Consommation électrique	20

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Silver & Black
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	3.7 in [94.0 mm]
Largeur du produit	3.7 in [95.0 mm]
Hauteur du produit	1.8 in [45.0 mm]
Poids du produit	10.0 oz [283.0 g]

---

Informations d'emballage



Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	2.2 in [56.0 mm]
Poids brut	26.4 oz [748.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable
	Câble hôte USB 3.0 (1 m)
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

