


## 3m Micro USB Ladekabel für Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B Kabel

Produkt-ID: USBAUB3MBK



Sind Sie es satt, an die Wand gefesselt zu sein, wenn Sie Telefon oder Tablet laden und verwenden?

Das Micro USB-Kabel USBAUB3MBK bietet 3 Meter Kabellänge, sodass Sie das Gerät bequem und aus einer gewissen Entfernung laden können. Zudem kann mit dem schlanken Kabel das Gerät zum Laden und Synchronisieren angeschlossen werden, ohne es aus der Hülle zu nehmen.

Laden Sie Ihr Gerät, selbst wenn Sie sich im Konferenzraum Notizen machen, im Hotelzimmer E-Mails abrufen oder in einem Café lesen. Das 3 Meter lange Kabel überwindet Entfernungsprobleme, sodass Sie auch beim Laden auf dem Laufenden bleiben.

Stellen Sie volle Ladeleistung ohne Verlust von Ladezeit selbst in Entfernungen von bis zu 3 Metern vom Ladegerät bereit. Dank des stärkeren (0,25/0,05 mm<sup>2</sup>) Kabels können Sie Ihre Mobilgeräte ohne Verlängerung der Ladezeit laden, sodass Sie mit derselben Geschwindigkeit wie mit einem kürzeren Kabel in Verbindung bleiben und das Gerät laden können.

Entfernen Sie nicht mehr die Hülle von Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB-Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.

Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro-B-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen



- Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen Micro USB-Mobilgeräte

## Merkmale

- Bietet 3 m Kabellänge
- Schlanker Micro USB-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

---

### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Breite des Micro USB-Steckers beträgt 10 mm bei einer Höhe von 6 mm (siehe Zeichnung)
---------	---

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24/30 AWG



Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3 m]
Produktgewicht	2.2 oz [61.3 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 oz [62.3 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	3 m Micro USB-Kabel für mobiles Laden und Synchronisieren - A auf Micro B
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

