

USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Produkt ID: USB3SSATAIDE




USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA ansluter en vanlig 2,5" eller 3,5" SATA- eller IDE-hårddisk till en dator genom en tillgänglig USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0). Adaptern låter dig ansluta en bar enhet utan kabinett för att spara tid och krångel.

USB 3.0-SATA/IDE-adaptorn låter dig ansluta en bar enhet externt utan kabinett eller dockningsstation och har LED-indikatorer som ger enkel övervakning av status och aktivitet.

Kabeladaptern fungerar med Windows®, Linux- och Mac®-datorer och behöver ingen installation av program eller drivrutiner - en plug-and-play-lösning för kostnadseffektiv extern lagring eller för att få kompatibilitet mellan hårddiskar och USB-kapabla moderkort som inte stöder SATA eller IDE.

USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA levereras med en universaladapter och strömsladdar för den ström som krävs för att ansluta 3,5"-hårddiskar och 2,5"-hårddiskar med hög kapacitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Servicetekniker som vill testa eller hämta data från gamla hårddiskar
- Tekniker som reser och hanterar många olika hårddiskar
- Anslut dina 2,5" och 3,5" enheter till nästan vilken bärbar dator som helst
- Idealisk för att testa och snabbt byta enheter
- Anslut enkelt och få åtkomst till data från en 2,5" eller 3,5" hårddisk med USB 3.0
- Hämta data från en hårddisk utan att behöva ansluta enheten internt

Funktioner

- **EXTREMT MÅNGSIDIG:** Denna USB 3.0- till SATA IDE-adapter har inbyggda kontakter för både 2,5 och 3,5 tum stora SATA-hårddiskar (HDD), SATA SSD:er (Solid State Drives) och IDE-hårddiskar
- **KOMPAKT DESIGN:** Den här kabeln för dataöverföring från hårddiskar har en kompakt, bärbar formfaktor som passar perfekt i väskan för din bärbara dator, vilket gör den idealisk för yrkesverksamma som är på språng
- **HÖGA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER:** För snabb åtkomst till extern lagring stöder den här hårddisköverföringsomvandlaren överföringshastigheter på upp till 5 Gbps med USB 3.0
- **PLUG-AND-PLAY:** Den här adaptern för SATA- och IDE-hårddiskar är utformad för att vara bekväm och kompatibel med hot swap och plug-and-play
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här USB 3.0 till SATA- och IDE-adaptern är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA & IDE
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA & IDE
Chipset-ID	Innoster - IS611

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	4,8 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
RAID	Nej
ATAPI Support	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	35.000 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
	1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
	1 - SATA (7-stifts, data)
	1 - SATA-ström (15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Bakåtkompatibel med USB 1.1-standard men rekommenderas inte p.g.a. låga hastigheter.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - USB-länk
	1 - IDE-identifiering/aktivitet
	1 - SATA-identifiering/aktivitet

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Utström	2A

Miljö		
Drifttemperatur		0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur		-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet		5% ~ 85% RH
Utseende		
Färg		Svart
Kabinetttyp		Av plast
Produktlängd		34.2 in [87.0 cm]
Produktbredd		1.7 in [4.3 cm]
Produkthöjd		0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt		2.0 oz [58.0 g]
Förpackning		
Förpackningsantal		1
Paketets längd		8.5 in [21.6 cm]
Package Width		6.0 in [15.2 cm]
Paketets höjd		2.0 in [5.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)		14.6 oz [414.0 g]
Vad det är i lådan		
Ingår i paketet		1 - USB 3.0 till SATA/IDE-konverterare
		1 - SATA-datakabel
		1 - breakoutkabel till strömadapter
		1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.