

Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets

ID del Producto: USBAUB50CMLA



Este cable Micro-USB, con alambre de 0,25 mm², proporciona toda la alimentación necesaria para cargar sus dispositivos móviles más rápido. El cable incluye un conector Micro-USB en ángulo izquierdo, el cual es ideal para la carga de sus dispositivos móviles en un carro, o para acceder a su dispositivo móvil mientras está conectado a un cargador u computador.

Teléfonos y tablets diferentes requieren una potencia específica de alimentación para cargarse de forma eficiente. Puede que un teléfono requiera solo 1,0A de alimentación, mientras que un tablet necesite 2,4A.

Este cable Micro-USB está diseñado para suministrar total alimentación a sus dispositivos móviles, a fin de que todos se puedan cargar a la velocidad correspondiente.

El conector Micro-USB en ángulo izquierdo permite la conexión con puertos de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el carro. Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos mientras carga su dispositivo móvil, sin estorbo del cable.

El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable. Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el cable y en el puerto del dispositivo.

Reemplace el cable Micro-USB que viene incluido de serie en su dispositivo móvil o utilícelo como cable extra al viajar, a fin de que sus dispositivos móviles estén siempre listos cuando se desplace o viaje. Este cable corto de 0,5m de longitud es una solución excelente para conexiones de corto alcance y su uso en aplicaciones portátiles, como un banco de carga de dispositivos móviles, estaciones públicas de carga o su computador portátil.

El cable USBAUB50CMLA de 0,5 metros está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con

confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB
- Reemplace el cable incluido con su dispositivo Micro-USB o utilícelo como cable extra al viajar/desplazarse

Características

- Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles Micro-USB
- Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
- El diseño delgado del cable permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Izquierda
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	19.2 in [48.8 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [18.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Ancho de la Caja	2.8 in [7.1 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [26.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Micro-USB
---------------------	---------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.