

Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato sinistra da 0,5m

ID prodotto: USBAUB50CMLA



Questo cavo Micro-USB è formato da fili di 0,25 mm² che assicurano tutta la potenza necessaria per ricaricare più velocemente i dispositivi mobili. Il cavo presenta un connettore Micro-USB con angolare sinistro, pertanto risulta ideale per la ricarica dei dispositivi mobili in auto o per l'accesso al dispositivo mobile mentre è collegato al caricabatteria per auto o al computer.

Telefoni e tablet di diversi modelli richiedono una specifica quantità di potenza per una ricarica efficiente. Mentre un telefono richiede solo 1,0 A di potenza, un tablet potrebbe richiedere 2,4 A.

Questo cavo Micro-USB è progettato per erogare piena potenza ai dispositivi mobili e ricaricarli tutti alla velocità prevista.

Il connettore Micro-USB con angolare sinistro può essere collegato a porte difficili da raggiungere, risultando perfetto per la ricarica dei dispositivi mobili montati in auto. Anche durante la ricarica, è possibile utilizzare il dispositivo mobile per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare senza l'intralcio dei cavi.

Il connettore con angolare evita che il cavo si pieghi in modo strano o venga teso eccessivamente per effettuare un collegamento. Adattandosi in modo più naturale al punto di collegamento, impedisce di tendere inutilmente e di danneggiare il cavo e la porta del dispositivo.

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo Micro-USB fornito con il dispositivo mobile o servire come accessorio di ricambio da usare in viaggio, per rendere i dispositivi mobili pronti all'uso durante gli spostamenti. La lunghezza del cavo, pari a soli 0,5 m, lo rende una soluzione eccellente per i collegamenti a breve distanza e le applicazioni portatili, come la ricarica con una batteria portatile, le stazioni di ricarica pubbliche o il computer laptop.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
- Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo Micro-USB o di conservarlo come ricambio in viaggio

Caratteristiche

- Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili Micro-USB
- Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Il design portatile si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Umidità 30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare sinistro
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	19.2 in [48.8 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [18.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	2.8 in [7.1 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.9 oz [26.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro-USB
-----------------------------	--------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.