Micro USB Kabel mit LED Ladeanzeige - St/St - 1m

Produkt-ID: USBAUBL1M

Nun können Sie erkennen, wann Ihre Mobilgeräte geladen sind, ohne direkt darauf zugreifen zu müssen. Dieses Micro USB-Ladekabel ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, mit deren Hilfe Sie erkennen können, wann Ihre Mobilgeräte vollständig geladen sind.

Das Ladekabel bietet eine Anzeige, dank der Sie erkennen können, wann Ihr Mobilgerät geladen wird, sodass Sie sicher sein können, dass das Kabel korrekt angeschlossen ist.

Die LED-Anzeige an der Oberseite des Micro USB-Steckers leuchtet auf, wenn das Kabel mit Ihrem Gerät und dem USB-Ladegerät oder USB-Anschluss verbunden ist. Ein rotes Licht bedeutet, dass das Gerät noch geladen wird, und ein grünes Licht bedeutet, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie eines der Kabel als Zweitkabel in der Laptoptasche, dem Rucksack oder einer anderen Tragetasche mit sich.

Jetzt müssen Sie nicht mehr die Hülle vom Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts entfernen. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB-Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.

Hinweis: Das Kabel wurde konzipiert, um Ihr Gerät über ein Standard-5-V-USB-Ladegerät oder den USB-Port Ihres Computers zu laden. Wenn Sie dieses Kabel mit einem Ladegerät verwenden, das über 5 V Strom liefert, beispielsweise dem Quick Charge™-Adapter, kann das Ihr Gerät beschädigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Laden und synchronisieren Sie Ihre Micro USB-fähigen digitalen Mobilgeräte

• Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie einfach ein Ersatzkabel auf Reisen mit

Merkmale

• Erkennen Sie, wann Ihr Micro USB-Telefon oder -Tablet vollständig geladen ist, dank einer roten LED, die anzeigt, dass das Gerät lädt, und einer grünen LED, die anzeigt, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist

• Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung		
	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Steckverbinder B	1 - USB Micro-B (5-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Ausschließlich zu verwenden mit einem Standard-5-V-USB-Ladegerät oder dem USB-Port Ihres Computers. Nicht zu verwenden mit einem Ladegerät, das über 5 V Strom liefert, beispielsweise einem Quick Charge™-Adapter.
Anzeiger		

	LED-Anzeiger	1 - Laden (rot) oder vollständig aufgeladen (grün)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	24/30 AWG
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
	Produktgewicht	0.6 oz [18 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.5 in [16.5 cm]
	Paketbreite	3.2 in [8.1 cm]
	Pakethöhe	1.5 in [3.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 1 m Micro USB-Kabel mit LED-Ladeleuchte
Garantieinformationen		
	Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.