

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionali - 34W/6.8A - Bianco

ID prodotto: USB4PACWH



Caricatore a quattro porte per tenere i dispositivi mobili carichi e pronti all'uso in qualsiasi località. Il prodotto consente di caricare fino a quattro dispositivi allo stesso tempo a casa, in ufficio o in viaggio all'estero.

Questo caricatore da parete comprende un adattatore di alimentazione universale che permette il collegamento a qualsiasi presa elettrica praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Consente di tenere i dispositivi portatili carichi e pronti all'uso durante il viaggio verso qualsiasi destinazione.

Inoltre, grazie a un design compatto, questo caricatore è ideale per il trasporto in un bagaglio a mano. Questo caricatore a parete USB portatile è dotato di una presa pieghevole per il Nord America che è possibile tenere nella borsa del laptop o in qualsiasi altra valigia o sacca. Inoltre, è possibile aggiungere un qualsiasi tipo di presa internazionale e caricare il dispositivo una volta giunti a destinazione.

Caricatore a porta multipla dotato della tecnologia Smart IC, che consente di identificare il tipo di dispositivo collegato a ciascuna porta. Grazie al riconoscimento del dispositivo collegato, il caricatore è in grado di offrire l'alimentazione ottimale per ciascun dispositivo.

Inoltre, la stazione di ricarica è in grado di fornire 34 watt di potenza totale, condividendo 6,8 ampere fra le quattro porte. Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo.

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 per la compatibilità con numerosi dispositivi mobili, fra cui Apple iPhone e iPad, tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, telefoni Nexus™ e molti altri.

È possibile tenere il caricatore sulla scrivania e utilizzarlo come stazione di ricarica dedicata per i dispositivi mobili a casa o in ufficio. Collegando più dispositivi USB a un singolo caricatore USB multi-porta è possibile ottenere una soluzione efficiente che offre un notevole risparmio di spazio per i casi in cui non occorre utilizzare molteplici power bar o prese di corrente a muro.

La stazione di ricarica USB è dotata di misure di sicurezza incorporate per assicurare la protezione di tutti i dispositivi da danni dovuti a surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente o corto circuito. Se si supera il limite di 34 watt, l'alimentazione inviata ai dispositivi connessi viene disattivata e il caricatore si reimposta fino alla riduzione del carico a livelli sicuri.

USB4PACWH è dotato dalla garanzia StarTech.com di 2 anni per assicurare prestazioni affidabili.

Nota: Alcuni dispositivi mobili come i dispositivi Samsung e BlackBerry® utilizzano collegamenti di alimentazione proprietari che non sono compatibili con i caricatori in commercio. Consultare la documentazione del produttore per verificare la compatibilità con USB4PACWH.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo
- Consente di caricare quattro telefoni allo stesso tempo
- Consente di creare una stazione di ricarica dedicata per la casa e l'ufficio

Caratteristiche

- Consente di collegare e caricare i dispositivi nel proprio Paese o all'estero grazie all'adattatore di alimentazione universale incluso
- Consente di fornire l'alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a un totale di 34 watt (6,8 amp) condivisi tra tutte le quattro porte
- Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

Connettore/i

Norme di garanzia	2 Years
Connettore A	Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale)
	BS 1363 Power (UK)
	Alimentatore CEE 7/16 (spina europea)
	Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia)
Connettore B	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.9A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	6.8A

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza prodotto	2.3 in [59 mm]
Larghezza prodotto	2.1 in [53 mm]
Altezza prodotto	1.7 in [43 mm]
Peso prodotto	7.4 oz [210 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	3.2 in [82 mm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Peso spedizione (confezione)	8.8 oz [249 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	4-port USB wall charger
	Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

