

USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Dongle voor
PC/Computer/Laptop/Toetsenbord/Muis, BT 5.0 Adapter voor Headsets, Mini USB
Bluetooth Receiver, Windows/Linux

Productcode: USBA-BLUETOOTH-V5-C2



Deze Klasse 2 USB Bluetooth-adapter met EDR/BLE is een compact apparaat dat Bluetooth-functionaliteit kan toevoegen aan een laptop of desktopcomputer. Deze adapter maakt een draadloze verbinding met meerdere apparaten mogelijk, met minimaal stroomverbruik, op afstanden tot 10m.

Deze USB Bluetooth-adapter maakt het eenvoudig om Bluetooth-mogelijkheden toe te voegen aan een breed scala van draadloze Bluetooth-apparaten. Met een minimale footprint en een neutraal ontwerp is het een ideale aanvulling voor laptops/notebooks, omdat het bijna gelijk zit met een USB-poort.

Deze USB Bluetooth-adapter is het ideale accessoire voor uw systeem. Hij beschikt over Enhanced Data Rate (EDR) en Bluetooth Low Energy (BLE), voor een optimale batterij-efficiëntie. Deze adapter maakt een verbinding met meerdere Bluetooth 5.0-randapparaten mogelijk, met gegevensoverdrachtsnelheden van 2 Mbps. Dankzij plug&play voor pc's met de recentste versies van Windows of Linux verloopt de installatie/implementatie snel en moeiteloos. Al deze functies zijn verpakt in een compact en onopvallend ontwerp.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

Eigenschappen

- **DRAADLOZE VERBINDING MET UW APPARATUUR:** Deze compacte USB Bluetooth 5.0 adapter klasse 2 verbindt meerdere apparaten tot een afstand van 10m. Voeg Bluetooth functionaliteit toe aan een computer of vervang een defecte ingebouwde Bluetooth radio.
- **CONNECTEER DE MEEST RECENTE HARDWARE:** Gemakkelijke verbinding met een groot aantal apparaten zoals keyboards, muizen, mobiele telefoons, tablets, koptelefoons, smartwatches, enz. met betrouwbare data-overdracht, audio streaming, en data synchronisatie
- **BACKWARDS COMPATIBEL:** Deze USB Bluetooth-ontvanger is compatibel met alle voorgaande Bluetooth-revisies (4.0, 3.0, 2.0 en 1.0). Bluetooth EDR en Bluetooth Low Energy (BLE) spaart de batterij bij gebruik van een laptop en een compatibel BLE-apparaat.
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Deze PC Bluetooth dongle is ontworpen rond de RTL8761B chipset die native ondersteuning biedt voor de nieuwste Windows- en Linux-versies. Ondersteunt de meest voorkomende profielen zoals A2DP en PAN
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB Bluetooth 5.0 adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Industriestandaarden	USB 1.1
	Bluetooth 5.0
	Class 2
	BDR Basic data rate
	EDR Enhanced data rate
	BLE Bluetooth low energy
Chipsetcode	Realtek - RTL8761B

Prestaties

	Maximale overdrachtsnelheid	2 Mbps
	Max. afstand	10m [33ft]
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB 2.0 A (Fast-Charge, 4 pin) 1 - Bluetooth klasse 2.0
Software	Besturingssystemen	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Linux V2.6.32 en hoger. Enkel LTS versies
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB type-A poort
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C ~ 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	10 ~ 90% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Plastic and Steel
	Lengte product	0.8 in [2.0 cm]
	Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
	Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
	Gewicht product	0.1 oz [2.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.1 in [8.0 cm]
Breedte Verpakking	4.6 in [11.8 cm]
Hoogte Verpakking	0.9 in [2.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [34.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB naar Bluetooth V5.0 adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.