

Micro USB-kabel med LED-laddningslampa - M/M - 1 m

Produkt ID: USBAUBL1M



Nu kan du veta när dina mobila enheter har laddats färdigt utan att behöva nå dem för att ta reda på det. Denna Micro USB-laddningskabel har en LED-indikator som berättar när den mobila enheten är fulladdad.

Laddningskabeln visar när den mobila enheten laddas så att du slipper vara osäker på om kabeln är inkopplad korrekt.

LED-indikatorn överst på Micro USB-kontakten lyser när kabeln är ansluten till din enhet och som en USB-laddare eller USB-port. Rött ljus visar att enheten fortfarande laddas och ett grönt ljus visar att enheten är fulladdad.

Byt ut kabeln som följde med enheten eller behåll en som en reserv i datorväskan, ryggsäcken eller annan väska.

Du behöver inte ta bort skyddsfodralet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller synka den. Kabeln har en smal Micro USB-kontaktgjutning som kan kopplas in i din enhet, även om den har ett skyddsfodral.

USBAUBL1M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Obs.: Kabeln är designad för att ladda din enhet från en standard USB-laddare på 5 V eller från USB-porten på din dator. Om du använder kabeln med en laddare som ger mer än 5 V, som till exempel en Quick Charge™-adapter kan det orsaka skador på din enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Ladda och synka dina Micro USB-utrustade mobila digitala enheter
- Byt ut kabeln som medföljde med enheten eller behåll en som extra resekabel

## Funktioner

- Vet när din Micro USB-telefon eller -surfplatta är fulladdad med en röd LED som visar när enheten laddas och en grön LED som visar när enheten är fulladdad
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

### Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

---

### Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-stifts)

---

### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Använd endast med en standard USB-väggaddare på 5 V eller med USB-porten på datorn. Använd inte med en laddare som ger mer än 5 V, som till exempel en Quick Charge™-adapter.
------	---

---

### Indikatorer

LED-indikatorer	Laddar (röd) eller fulladdad (grön)
-----------------	-------------------------------------

---

### Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak



Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100 cm]
Produktvikt	0.6 oz [18 g]

---

#### Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	3.2 in [81 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m Micro USB-kabel med LED-laddningslampa
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

