

Kit Tester USB di Tensione e Corrente - Voltmetro / Amperometro

ID prodotto: USBAUBSCHM



Questo kit diagnostico offre tutto ciò che serve per assicurare la corretta ricarica dei dispositivi USB.

Permette di:

- individuare e correggere o diagnosticare i problemi eventualmente incontrati durante la ricarica
- ricaricare rapidamente i dispositivi mobili
- sincronizzare il dispositivo con il computer

Il kit diagnostico permette di monitorare la tensione e la corrente erogate al dispositivo durante la ricarica, facilitando così la verifica dei diversi alimentatori, come caricatori da parete e da auto, porte USB del computer, banche di ricarica mobili e stazioni di ricarica.

È lo strumento diagnostico perfetto per qualsiasi laboratorio di test o centro riparazioni, perché consente di monitorare il consumo di corrente e tensione dei dispositivi Apple o Android™ rispetto a vari alimentatori, per stabilire se esiste un problema con un particolare caricatore, cavo o batteria.

Inoltre, se si dispone di diversi dispositivi mobili a casa e in ufficio, questo adattatore consente di conoscere meglio i requisiti di alimentazione. Ora è facile decidere quali caricatori e cavi sono più adatti a ciascuno dei dispositivi, per eseguire la ricarica alla velocità ottimale ed essere pronti quanto serve.

Il tester può essere impostato per visualizzare la lettura della tensione o della corrente, in base alle preferenze. È possibile inoltre impostarlo per alternare la visualizzazione di tensione e corrente, per tenere sotto controllo entrambe le misurazioni senza dover regolare il tester.

È possibile caricare i dispositivi rapidamente utilizzando la funzionalità di ricarica rapida incorporata nell'adattatore, quando si esegue la ricarica da una porta USB sul proprio laptop. L'adattatore riduce il tempo di ricarica trasformando la porta host USB del computer in una porta di sola ricarica, che

permette di ricaricare i dispositivi mobili come se si utilizzasse un caricatore CA a parete.

La modalità di ricarica rapida offre anche la ricarica sicura. È possibile disabilitare i trasferimenti dei dati per correre meno rischi quando si ricarica il dispositivo da porte USB sconosciute, ad esempio quelle di una stazione di ricarica pubblica. Questo aiuta a impedire il furto dei dati del dispositivo mobile o la modifica delle impostazioni del dispositivo. Aiuta anche a proteggere i dispositivi contro il download di file dannosi o la ricezione di virus attraverso una connessione USB.

L'adattatore può essere utilizzato anche come cavo USB standard tra il dispositivo mobile e il computer, consentendo di sincronizzare il dispositivo con il computer.

Nota: È possibile caricare il dispositivo anche durante la sincronizzazione, anche se la ricarica potrebbe essere più lenta.

USBAUBSCHM è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com per assicurare prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di verificare il consumo di tensione e corrente dei dispositivi Apple e Android
- Permette di risparmiare tempo grazie alla ricarica rapida di tablet (iPad, Samsung, ecc.) e smartphone dalla porta USB del computer o laptop, con minori tempi di ricarica e maggiore uscita di corrente
- Consente di sincronizzare il dispositivo mobile con il computer

Caratteristiche

- Il display LCD mostra la tensione e la corrente di ricarica tra il dispositivo mobile, il cavo di ricarica e il caricatore
- Funzionalità di ricarica rapida per dispositivi Apple e Android
- Il LED indica se viene visualizzata la tensione (V) o la corrente (A)
- Rende sicura la ricarica con porte USB pubbliche o con dispositivi sconosciuti

Connettore/i

Norme di garanzia 2 Years

Tipo/i connettori USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

USB micro-B (5 pin)

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	1.7 in [44.2 mm]
Larghezza prodotto	0.4 in [10.1 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [18.6 mm]
Peso prodotto	0.6 oz [16.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.0 in [20.2 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Kit di diagnosi e ricarica mobile
	Cavo Micro-USB 20 cm
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

