

USB-C Audio Splitter, USB Typ C Dual Kopfhörer Splitter/Adapter mit Mikrofoneingang, USB-C auf Klinke für 2 Kopfhörer Gleichzeitig, USB-C AUX Adapter für zwei Headsets, 24-bit DAC

Produkt-ID: USBC-AUDIO-SPLITTER



Dieser USB Typ-C Kopfhörersplitter ermöglicht zwei 3,5 mm Audioanschlüsse. Die 3,5 mm Anschlüsse akzeptieren 4-polige 3,5 mm TRRS-Stecker und unterstützen den gleichzeitigen Stereo Audioausgang und Kopfhörer/Mikrofoneingang. Der Adapter hat auch ein integriertes 7 cm USB-C Kabel.

Verbinden Sie zwei Headsets an denselben USB-C Anschluss an. Der Mikrofoneingang wird von beiden Headsets unterstützt und bietet eine praktische Lösung für Teamschulungen und Telefonkonferenzen. Der Adapter unterstützt zwei CTIA oder OMTP Headset Typen, was eine universelle Kompatibilität gewährleistet.

Der USB-C Headset Dongle hat eine integrierte 24-Bit Digital zu Analog Wandler Funktion (DAC). Der DAC unterstützt eine Abtastrate von bis zu 192kHz für kompromisslose Qualität und leistungsstarke Leistung.

Der USB-C auf Dual Audio Adapter ist klein und leicht, perfekt für Profis, die viel unterwegs sind. Er ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Er ist die ideale Lösung, um einem USB-C Gerät zwei 3,5 mm Audioanschlüsse hinzuzufügen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **USB-C KOPFHÖRERSPLITTER:** Verwandeln Sie USB-C-Anschluss Ihres Laptops/Telefons/Tablets in zwei 3,5mm Buchsen für erstklassige Audio-, Mikrofon- und Headset-Ports; 2x Ein-/Ausgang für Teamarbeit in Tagungen, Meetings, Präsentationen und Schulungszentren
- **HOHE LEISTUNG:** Der USB-C Dongle für zwei Kopfhörer hat eine integrierte 24-Bit Digital-Analog-Converter Funktion (DAC), die kompromisslose Qualität und Leistung für Hi-Res Audio mit einer Abtastrate von bis zu 192 kHz gewährleistet
- **KOMPATIBILITÄT:** Der USB Typ-C Audio-Adapter unterstützt zwei CTIA- oder zwei OMTP-Kopfhörer/Headsets; Kompatibel mit MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max) und höher/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel
- **KOMPAKTES DESIGN:** Der AUX Adapter ist kompakt und leicht und hat ein integriertes 7 cm langes Kabel mit Zugentlastungen für Portabilität und Flexibilität
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser USB-C Kopfhörersplitter für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports	2
Steckverbinderplatten	Aluminium
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Chipset-ID	Realtek - ALC4032

Leistung

Audiospezifikationen	16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz
	24-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Steckverbinder B	2 - 3,5-mm-Audio

Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur	0 to 70°C (32 to 158°F)
Lagertemperatur	-10 to 70°C (14 to 158°F)
Feuchtigkeit	5 bis 90% RH

 Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz & spacegrau
Steckverbinderart	Gerade
Gehäusetyp	Aluminium
Kabellänge	2.8 in [7 cm]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.2 mm]
Produktlänge	4.5 in [11.4 cm]
Produktbreite	1.1 in [2.7 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
Produktgewicht	0.7 oz [19.0 g]

 Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.2 in [10.6 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.6 oz [18.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB Typ-C™ auf 2x 3.5mm Audio Adapter
--------------------	-------------------------------------------

 Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

