

Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir

N° de produit: USBAB2MR



Le câble d'imprimante USB USBAB2MR de 2 m est équipé d'un connecteur mâle USB A et d'un connecteur mâle USB B coudé vers la droite permettant des connexions de qualité supérieure vers des périphériques USB 2.0.

Le connecteur USB B coudé vers la droite vous permet de connecter vos appareils USB 2.0 difficiles d'accès (imprimantes, scanners, disques durs externes, etc.) et permet l'installation dans les espaces réduits.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité et conçu par des experts pour être durable

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion de périphériques USB 2.0, comme des imprimantes, des scanners ou des disques durs USB externes, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle

- 1 connecteur USB B mâle coudé vers la droite
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB B (4 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	10°C to 30°C (50°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]

Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	2.1 oz [60.6 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Largeur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	2.3 oz [66.1 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 2.0 A vers B coudé vers la droite de 2 m - M/M
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis