

Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M

ID prodotto: USBAB2MR



Il cavo per stampante USB USBAB2MR da 2 metri presenta un connettore USB di tipo 'A' (maschio) e un connettore USB di tipo 'B' ad angolare destro (maschio) che offrono un collegamento di alta qualità alle periferiche USB 2.0.

Il connettore USB 'B' ad angolare destro consente di collegare stampanti USB 2.0, scanner, dischi rigidi esterni, ecc. in zone difficili da raggiungere e di installarli in spazi ristretti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di dispositivi USB 2.0 quali stampanti, scanner o dischi rigidi USB esterni, anche in zone difficilmente accessibili e spazi ristretti

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 'A'
- 1 connettore maschio USB 'B' ad angolare destro
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

- Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB B (4 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	10°C to 30°C (50°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare destro
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	2.1 oz [60.6 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [66.1 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.