

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

ID del Producto: USBAMB1MU



El cable USB a Mini USB en ángulo superior (de 1 metro), modelo USBAMB1MU, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Mini USB 2.0 (smartphones, dispositivos GPS, cámaras digitales, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Mini USB en ángulo superior permite acceder a los dispositivos móviles Mini USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Mini USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Mini USB en ángulo inferior (de 1 m) (USBAMB1MD), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo superior, pero permite conectar los dispositivos Mini USB en dirección opuesta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Mini USB, sin que el cable estorbe

Características

- Un conector USB-A macho
- Un conector USB Mini-B macho acodado hacia arriba
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de aluminio mylar con blindaje de par trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Mini B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Ángulo recto a superior

Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [27.7 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [32.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Mini USB (de 1 m) - A a Mini B en ángulo superior
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

