

## USB C AUX Adapter - Aktiv

Produkt-ID: USBCAUDIO



Mit diesem USB-C-auf-3,5-mm-Audioadapter können Sie den USB-C-Anschluss Ihres Geräts in eine Audiobuchse umwandeln.

Der aktive USB-C-auf-Aux-Buchse-Adapter verfügt über ein kleines und leichtes Design, das sich perfekt für Profis eignet, die viel unterwegs sind. Der Adapter besteht aus hochwertigen Materialien und bietet eine zuverlässige und kostengünstige Audiolösung für Ihre USB-C-Geräte ohne 3,5-mm-Eingang.

Diese USB-C-auf-Kopfhörerbuchse ist universell kompatibel, sodass Sie Ihr vorhandenes kabelgebundenes Headset mit Ihrem tragbaren USB-Typ-C-Telefon, -Tablet oder -Laptop verwenden können, einschließlich MacBook Pro, iPad Pro, Google Pixel™, Huawei® und der Samsung™-Serie. Die Buchse unterstützt außerdem eine 24-Bit-Auflösung bei einer Samplingrate von 192 Kbit/s für eine hohe Klangqualität.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere technischen Berater von StarTech.com vor Ort verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Technikern von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität





## Anwendungen

- Schließen Sie ein Headset an den USB-Anschluss Ihres Telefons oder Tablets an

## Merkmale

- Wandeln Sie den USB-C-Anschluss Ihres mobilen Geräts in eine Kopfhörerbuchse um
- Maximale Mobilität mit einem kompakten, leichten Design
- Universell kompatibel mit Ihren USB-Typ-C-Geräten
- Unterstützt eine 24-Bit-Auflösung bei einer Samplingrate von 192 Kbit/s für maximale Leistung
- PORTABLE DESIGN: It's compact, lightweight & strain relief design ensures maximum portability ideal for frequent use w/ Bose, Sony, Beats, Sennheiser, Marshall; backed by StarTech.com 2-year warranty

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Leistung

Audiospezifikationen	16-Bit-Auflösung bei einer Samplingrate von 48 Kbit/s
	24-Bit-Auflösung bei einer Samplingrate von 96 Kbit/s
	24-Bit-Auflösung bei einer Samplingrate von 192 Kbit/s

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	1 - 3,5-mm-Audio

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig
------------------------------	--------------------------

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Kabellänge	4.7 in [120 mm]
Produktlänge	4.9 in [12.5 cm]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
Produktgewicht	0.2 oz [5.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]
Paketbreite	3.5 in [9.0 cm]
Pakethöhe	3.3 in [8.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.3 oz [8.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C-auf-Audioadapter
--------------------	----------------------------

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.