

USB-C till 3,5mm audio-adapter - aktiv

Produkt ID: USBCAUDIO




Denna USB-C till 3,5 mm audio-adapter gör att du kan förvandla USB-C-porten på din enhet till ett ljuduttag.

Den aktiva USB C till AUX hona-adaptorn har en liten och lätt konstruktion, perfekt för alla i farten. Adaptorn är konstruerad av högkvalitativa material och tillhandahåller en pålitlig och prisvärd lösning för dina USB-C-enheter som inte har någon 3,5 mm ingång.

Detta USB C till hörlurs-uttag är universellt kompatibelt vilket gör att du kan använda ditt befintliga trådbundna headset med din bärbara USB Type-C-telefon, surfplatta eller bärbara dator, inklusive MacBook Pro-, iPad Pro-, Google Pixel™-, Huawei®- och Samsung™-serierna. Det har även stöd för en 24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens för en utmärkt ljudkvalitet.

StarTech.com genomför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och att vi tillhandahåller högkvalitativa produkter till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut ett headset till USB-porten på din telefon eller surfplatta

Funktioner

- Förvandla USB-C-porten på din mobila enhet till ett hörlursuttag
- Maximal bärbarhet med en kompakt och lätt design
- Universellt kompatibel med dina USB Type-C-enheter
- Stöder 24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens för maximal prestanda
- PORTABLE DESIGN: It's compact, lightweight & strain relief design ensures maximum portability ideal for frequent use w/ Bose, Sony, Beats, Sennheiser, Marshall; backed by StarTech.com 2-year warranty

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Audio-specifikationer	16-bit upplösning vid 48 Kbps samplingsfrekvens
	24-bit upplösning vid 96 Kbps samplingsfrekvens
	24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	1 - 3,5 mm audio

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende
-------------------	-------------------------

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Kabellängd	4.7 in [120 mm]
Produktlängd	4.9 in [12.5 cm]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]
Produktvikt	0.2 oz [5.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Paketets höjd	3.3 in [8.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.3 oz [8.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till audio-adapter
-----------------	------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.