

Câble USB-C de 1m avec Adaptateur USB-A Dongle, USB 10Gbps/5Gbps, 100W (5A) PD, 8K 60Hz/4K 144Hz DP Alt Mode - Compatible Thunderbolt

N° de produit: USBCCADP



D'une longueur de 1 m, ce câble hybride USB-C™ vers C, USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) avec adaptateur USB-A vers C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) vous permet de connecter un périphérique USB Type-C™, tel qu'une station d'accueil PC, un disque dur, une tablette ou un périphérique mobile, au port USB-C ou USB-A de votre ordinateur hôte. Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Remarque : lorsqu'il est utilisé avec un hôte USB-A, ce câble fonctionne uniquement avec les stations d'accueil prenant en charge DisplayLink.

Chargez plus rapidement vos appareils USB Type-C

Lorsqu'il est utilisé avec une source d'alimentation USB-C compatible PD 3.0, le câble USB-C vers C de 1 mètre prend en charge jusqu'à 100 W (5 A) d'alimentation pour charger une tablette, un smartphone ou un ordinateur portable USB-C ou Thunderbolt 3.

Lorsqu'il est associé au câble USB-C vers C, l'adaptateur USB-C vers USB-A prend également en charge jusqu'à 15 W (5 V, 3 A) d'alimentation pour recharger vos appareils à partir d'un chargeur mural USB-A, d'un chargeur de voiture ou d'une batterie externe : il est ainsi idéal pour les personnes en déplacement, afin de bénéficier de connexions simples sans s'encombrer.

Connectez vos périphériques USB 3.1

Le câble USB-C vers C USB 3.2 Gen 2 offre un débit de données de 10 Gb/s, ce qui vous permet de synchroniser vos périphériques USB Type-C en un rien de temps. Vous pourrez également connecter vos périphériques USB 3 (3.0, 3.1 ou 3.2), comme des boîtiers de disque dur et des stations d'accueil, à votre ordinateur portable USB-C ou TB3.

L'adaptateur USB-C vers A, USB 3.2 Gen 1, utilisé avec le câble USB-C vers C, offre un débit de données de 5 Gb/s. Gagnez du temps sur le transfert et la sauvegarde des données de vos

périphériques USB-C vers votre hôte USB-A, afin de vous concentrer davantage sur vos projets et vos présentations.

Câble de station d'accueil PC hybride

Utilisez ce câble avec votre station d'accueil PC hybride USB-C ou votre hub USB-C pour connecter votre ordinateur portable, votre tablette, votre smartphone ou vos clés USB. Ce câble est également fourni en tant qu'accessoire pour les stations d'accueil PC à deux écrans (4K 60 Hz) hybrides StarTech.com, telles que les modèles DK30C2DPEP et DK30C2DPPD.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB-C 2-EN-1 HYBRIDE AVEC ADAPTATEUR USB-A** : ce câble USB-C vers C avec adaptateur USB-C vers A intégré vous permet de connecter votre hôte USB-C, Thunderbolt 3 ou USB-A à un périphérique USB-C et de connecter votre ordinateur portable USB-C ou TB3 pour transférer des données ou le charger
- **CÂBLE HAUTES PERFORMANCES** : le câble USB-C vers C de 1 m est compatible avec la norme USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gb/s) ; l'adaptateur USB-C vers A inclus est compatible avec la norme USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) ; idéal pour connecter votre hôte USB-A ou C à votre station d'accueil USB Type-C.
- **USB-C POWER DELIVERY** : câble USB-C vers USB-C pour stations d'accueil PC prenant en charge jusqu'à 100 W PD 3.0 pour charger un ordinateur portable TB3 ou USB-C : MacBook Air/Pro, Dell Latitude/Precision/XPS, Surface Book/Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre/Envy/ZBook
- **COMPATIBLE AVEC LES STATIONS D'ACCUEIL USB-C HYBRIDES** : câble combiné USB-C avec USB-A, idéal pour une station hybride USB-C universelle ou un hub USB-C ; hôte USB-C compatible avec n'importe quelle station d'accueil USB-C ; hôte USB-A compatible uniquement avec les stations d'accueil DisplayLink ; câble de remplacement/accessoire pour DK30C2DDEP/DK30C2DPPD
- **SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE** : Longueur : 1 m | Noir | Câble M/M USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-C vers A (femelle/mâle) | Performances : USB 3.2 Gen 2 (câble), USB 3.0 (adaptateur) | Puissance : 100 W (câble) | Gaine : PVC | Blindage EMI : aluminium Mylar | Garantie pendant 2 ans par StarTech.com

	Politique de garantie	2 Years
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance	Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentation	Power Delivery	100W
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 125°C (32°F to 257°F)
	Température de stockage	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Caractéristiques physiques	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
	Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [7.0 mm]
	Poids du produit	1.9 oz [54.0 g]
Informations d'emballage	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.4 in [21.3 cm]

Package Width	0.8 in [2.0 cm]
Package Height	0.3 in [7.0 mm]
Poids brut	2.3 oz [64.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C de 2 m
-----------------------	------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis