

1m USB-C Kabel met USB-A Adapter Dongle, USB 10Gbps/5Gbps, 100W (5A) PD, 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Alt Mode - Thunderbolt Compatibel

Productcode: USBCCADP



Met deze hybride 1-meter USB-C™ naar C, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) kabel met vaste USB-A naar C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) adapter kunt u een USB Type-C™ apparaat aansluiten, zoals een docking station, harde schijf, tablet of mobiel apparaat, op de USB-C of USB-A poort van uw hostcomputer. De kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

NB: In combinatie met een USB-A host werkt deze kabel alleen met docks die DisplayLink ondersteunen.

Laad uw USB Type-C apparaten sneller op

Gecombineerd met een voor PD 3.0 geschikte USB-C voedingsbron ondersteunt deze 1 meter lange USB-C naar C kabel tot 100 W (5 A) voor het opladen van een USB-C of Thunderbolt 3 laptop, tablet of smartphone.

De bevestigde USB-C naar USB-A adapter, in combinatie met de USB-C naar C kabel ondersteunt ook tot 15 W (5 V, 3 A) voor het opladen van uw apparaten vanaf een USB-A wandlader, autolader of power bank - perfect voor onderweg, met eenvoudige, nette aansluitingen.

Sluit uw USB 3.2 Gen 2 randapparaten aan

De USB 3.2 Gen 2, USB-C naar C kabel biedt een dataoverdrachtsnelheid van 10 Gbps, waarmee u uw USB Type-C apparaten in een mum van tijd kunt synchroniseren. Bovendien kunt u uw USB 3 (3.0, 3.1 of 3.2) randapparaten, zoals harde-schijfbehuizingen en docks, op uw USB-C of TB3 laptop aansluiten.

USB 3.2 Gen 1, USB-C naar A adapter, bij gebruik met de USB-C naar C kabel, biedt een dataoverdrachtsnelheid van 5 Gbps. Zo bespaart u tijd bij het kopiëren en back-uppen van uw data vanaf uw USB-C apparaten naar uw USB-A host en hebt u meer tijd voor uw projecten en

presentaties.

Hybride docking station kabel

Gebruik deze kabel om uw hybride USB-C docking station of USB-C hub op uw laptop, tablet, smartphone of draagbare apparaten aan te sluiten. Deze kabel is ook verkrijgbaar als een accessoire voor StarTech.com's Hybrid Dual Monitor (4K 60 Hz) docking station zoals DK30C2DPEP en DK30C2DPPD.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HYBRIDE 2-IN-1 USB C KABEL MET USB A ADAPTER:** Deze USB-C naar C kabel met een geïntegreerde USB-C naar A adapter kan worden gebruikt om uw USB-C, Thunderbolt 3 of USB-A host op een USB-C apparaat aan te sluiten; biedt ook de mogelijkheid om uw USB-C of TB3 laptop te verbinden, data over te dragen en op te laden
- **HOOGWAARDIGE KABEL:** De 1 m USB-C naar C kabel voldoet aan USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps); vaste USB-C naar A adapter dongle voldoet aan USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); ideaal voor de aansluiting van uw USB-A of C host op uw USB Type-C dock
- **USB-C POWER DELIVERY:** USB-C naar USB-C kabel voor docking stations die tot 100W PD 3.0 ondersteunen voor het opladen van een TB3 of USB-C workstation laptop: MacBook Air/Pro, Dell Latitude/Precision/XPS, Surface Book/Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre/Envy/ZBook
- **COMPATIBEL MET HYBRIDE USB C DOCKS:** Combo USB-C met USB-A kabel ideaal voor een universele USB-C hybride dock of USB-C hub; USB-C host is geschikt voor elke USB-C dock, USB-A host werkt alleen met DisplayLink docks; vervangende/accessoirekabel voor DK30C2DPEP/DK30C2DPPD
- **KABELSPECIFICATIES:** Lengte: 1 m | Zwart | USB-C naar USB-C M/M kabel met USB-C naar A adapter (vrouwelijk/mannelijk) | Prestatie: USB 3.2 Gen 2 (kabel), USB 3.2 Gen 1 (adapter) | Vermogen: 100 W (kabel) | Manteltype: PVC | EMI-afscherming: Al-Mylar | 2 jaar garantie van StarTech.com

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Voeding	Power Delivery	100W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 125°C (32°F to 257°F)
	Opslagtemperatuur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Fysieke eigenschappen	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	0.3 in [7.0 mm]
	Gewicht product	1.9 oz [54.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.4 in [21.3 cm]
	Package Width	0.8 in [2.0 cm]
	Package Height	0.3 in [7.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [64.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.