

Micro USB-kabel - 1 m, blå

Produkt ID: USBAUB1MBL



Trött på samma gamla tråkiga svarta kablar? Vill du ha något som matchar din personlighet?

Den USBAUB1MBL blåa Micro USB-kabeln på 1 m är perfekt för att sätta lite färg på livet och för en pålitlig lösning för laddning och synkning av dina mobila Micro USB-enheter. Kabeln har dessutom en tunn design som gör att du kan koppla in din enhet utan att ta ut den ur fodralet vid varje laddning eller synkronisering.

Kabeln är färgad till att passa dina blåa mobila enheter men kan användas med alla Micro USB-kapabla mobila enheter – så var inte rädd för att vara färgglad och välj från våra färgade Micro USB-kablar som t.ex. rosa, grön, gul eller blå. Du kan skapa den perfekta färgmatchningen med din smarttelefon eller surfplatta eller vara kreativ och skapa din egna stil!

Byt ut kabeln som följde med enheten och behåll en som en reserv i datorväskan, ryggsäcken eller annan väska.

Sluta att ta bort skyddet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller synka den. Kabeln har en slim Micro USB-kontaktgjutning som kan kopplas till i din enhet, även om den har ett skyddsfodral.

Denna USB A till Micro B-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina Micro USB-utrustade mobila digitala enheter
- Byt ut kabeln som medföljde med enheten eller behåll en som extra resekabel

Funktioner

- Elegant blå design
- Smal Micro USB-kontaktgjutning
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Micro USB-kontaktgjutningen är 10 mm bred och 6 mm hög (se bild)
------	--

Utseende

Färg	Blå
Kontakttyp	Rak

Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.4 in [11.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [31.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m blå Mobile Charge Sync Micro USB-kabel - A till Micro B
-----------------	---

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.