

Cable Micro USB Verde de 1m

ID del Producto: USBAUB1MGN



¿Cansado de los cables del mismo aburrido color negro? ¿Busca algo que vaya con su personalidad?

El cable Micro USB, modelo USBAUB1MGN, de color verde y de 1 metro, es una solución perfecta para agregarle algo de color a su vida, así como una solución fiable para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles Micro USB. Además, el cable tiene un diseño esbelto que permite conectarlo a su dispositivo sin tener que desconectarlo cada vez que se efectúe la carga y sincronización del dispositivo.

El cable tiene color con el fin de coincidir con sus dispositivos móviles verdes, y puede ser usado con cualquiera de sus dispositivos móviles Micro USB. No le tenga miedo a los colores y escoja cualquiera de nuestros cables Micro USB con colores Rosa, Verde, Amarillo o Azul. Usted puede crear la combinación perfecta con su smartphone o tablet, o ser creativo con una combinación única!

Ideal como reemplazo del cable incluido con su dispositivo o como accesorio complementario para llevarlo en su bolsa o mochila de transporte al viajar o desplazarse

Deje de quitar la funda del teléfono o de la tablet cada vez que se cargue o sincronice el dispositivo. Este cable incluye un conector Micro USB delgado que se puede enchufar a su dispositivo incluso cuando el dispositivo tiene puesta la funda protectora.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB-A a Micro-B de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Carga y sincronización de los dispositivos digitales móviles equipados con Micro USB
- Ideal como reemplazo del cable incluido en un dispositivo o como cable extra al viajar

## Características

- Elegante diseño de color verde
- Conector Micro USB de diseño delgado ("Slim")
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

---

### Observaciones / Requisitos

Nota	El conector moldeado Micro USB tiene un ancho de 10mm y una altura de 6mm (por favor consulte el diagrama)
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Características  
Físicas

Color	Verde
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	0.8 oz [22.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 oz [27.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable verde Micro USB para carga y sincronización de móvil (1 metro) - A a Micro B
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.