

3 m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel mit Audio und Mikrofon

Produkt-ID: USBDVI4N1A10



Das 3 m lange 4-in-1-USB DVI KVM-Kabel USBDVI4N1A10 mit Audio und Mikrofon integriert die DVI-Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel. Dieses 4-in-1 KVM-Kabel ist eine kostengünstige und komfortable Lösung für die Verwendung mit einem DVI-fähigen USB KVM-Switch, mit dem Sie USB-Peripheriegeräte über mehrere Computer, die für High Definition-Ausgang konfiguriert sind, verwenden können. Geeignet für: Kompatible KVMs von StarTech.com finden Sie im Abschnitt zu Zubehör. Aten-Modelle (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764), Avocent-Modelle (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SC4UAD, SC420, SC440, SC540), Belkin-Modelle (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L), Cables to go-Modelle (52047, 52048)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindet einen Computer mit einem DVI + USB KVM-Switch mit Unterstützung für Audio und Mikrofon

Merkmale

- Kombiniert 4 Peripheriekabel in einem

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200
- Entspricht und übertrifft alle DVI-I- und USB 2.0-Spezifikationen

Steckverbinder

	Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinder A	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)	1 - DVI-I (29-polig)
		1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)	1 - DVI-I (29-polig)
		1 - USB B (4-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktgewicht	26.8 oz [759 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.1 in [28.3 cm]
Paketbreite	9.0 in [22.9 cm]
Pakethöhe	2.4 in [6.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m 4-in-1 USB KVM-Kabel
--------------------	------------------------------

Garantieinformatio

nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.