

4,50m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel met Audio en Microfoon

Productcode: USBDVI4N1A15

De 4,50 m lange USBDVI4N1A15 4-in-1 USB DVI KVM-kabel met Audio en Microfoon integreert DVI-video met een USB-muis en -toetsenbord, microfoonaansluitingen en een 3,5mm audio-uitgang in één compacte kabel. De 4-in-1 KVM-kabel is een kosteneffectieve en handige oplossing die geschikt is voor gebruik met USB KVM-switches die DVI ondersteunen, zodat u een USB-apparaat kunt delen tussen twee computers die zijn geconfigureerd voor HD-weergave. Met levenslange garantie door StarTech.com. Werkt met: Compatibele KVM-switches van StarTech.com, die onder Accessoires te vinden zijn. Aten typen (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764), Avocent typen (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, SC540), Belkin typen (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L), Cables to go typen (52047, 52048).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verbindt een computer met een DVI + USB KVM-switch met audio en microfoon

Eigenschappen

- Combineert 4 kabels in één
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
- Voldoet ruimschoots aan alle DVI-I en de USB 2.0 specificaties

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - DVI-I (29-polig) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - DVI-I (29-polig)

1 - USB B (4-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
Lengte product	15.0 ft [4.6 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	2.6 lb [1.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.1 in [25.6 cm]
Package Width	1.4 in [3.6 cm]
Package Height	12.2 in [31.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-kabel met USB, DVI en audio
-------------	-------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.