

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Product ID: USBAUB2MD



Le câble USB vers Micro USB en angle vers le bas USBAUB2MD de 2 m offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Micro USB 2.0 (smartphones, appareils photo numériques, tablettes, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Micro USB en angle vers le bas vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Micro USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Micro USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un [%product id="USBAUB2MU" text="câble USB vers Micro USB en angle vers le haut de 2 m"%] (USBAUB2MU) aussi pratique que ce câble en angle vers le bas, mais qui vous permet de brancher votre appareil Micro USB dans l'autre sens.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne

Features

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur Micro USB B mâle en angle vers le bas
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Offre 2 m de longueur de câble

Matériel	Warranty	1 Year
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Performance	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connecteur B	USB Micro-B (5 pin)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Humidité	30%-75% RH
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Style de connecteur	Straight to Down Angle
	Calibre du fil	24/30 AWG
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
	Largeur du produit	0.6 in [16.000 mm]
	Hauteur du produit	0.7 in [19.000 mm]
	Poids du produit	1.7 oz [47.000 g]
Informations d'emballage	Quantité par paquet	1
	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.4 in [10.000 mm]

Poids brut 1.8 oz [52.000 g]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble micro USB 2 m - A vers Micro B en angle vers le bas
----------------------	-----------------------	---

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

