

Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 90 cm - M/F

N° de produit: USBEXTAA3BK



Le câble d'extension USB (A-A) de 0,9 m USBEXTAA3BK comporte 1 connecteur mâle USB A et un connecteur femelle USB A, et prolonge la connexion jusqu'à 0,9 mètre entre deux périphériques USB 2.0 : une solution idéale pour une meilleure organisation des périphériques ou pour apporter plus de polyvalence aux ports USB existants. Ce câble d'extension USB de qualité supérieure est destiné à une utilisation avec des périphériques USB 1.1 et USB 2.0.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Prolongez votre connexion USB afin de connecter une imprimante ou tout autre périphérique USB à un PC ou Mac avec une vitesse de transfert haute performance

## Spécifications techniques

- Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s

## Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

## Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

## Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

## Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.4 oz [40.0 g]

## Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	1.6 oz [44.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 A vers A noir 0,9 m - M/F

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis