

Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m

ID prodotto: USBEXTAA6BK



Il cavo di prolunga USB 1,8 m (A-A) USBEXTAA6BK presenta 1 connettore USB A maschio e 1 connettore USB A femmina che prolungano il collegamento tra i dispositivi USB 2.0 fino a 1,8 m: una soluzione ideale per una migliore collocazione di dispositivi periferici o per una maggiore flessibilità delle porte USB esistenti.

Questo cavo di prolunga USB di alta qualità è completamente adatto per l'utilizzo con dispositivi USB 1.1 e USB 2.0.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di prolungare la connessione USB per il collegamento di una stampante USB o qualsiasi dispositivo periferico USB a un PC o un Mac con velocità di trasferimento dei dati per alte prestazioni

Caratteristiche

- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 2.0
- Pressacavo modellato

- Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di prolunga USB 2.0 da 1,8 m A ad A - M/F, colore nero
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.