Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato destro da 0,5m

ID prodotto: USBAUB50CMRA

Questo cavo Micro-USB è formato da fili di 0,25 mm² che assicurano tutta la potenza necessaria per ricaricare più velocemente i dispositivi mobili. Il cavo presenta un connettore Micro-USB con angolare destro, pertanto risulta ideale per la ricarica dei dispositivi mobili in auto o per l'accesso al dispositivo mobile mentre è collegato al caricabatteria per auto o al computer.

Telefoni e tablet di diversi modelli richiedono una specifica quantità di potenza per una ricarica efficiente. Mentre un telefono richiede solo 1,0 A di potenza, un tablet potrebbe richiedere 2,4 A.

Questo cavo Micro-USB è progettato per erogare piena potenza ai dispositivi mobili e ricaricarli tutti alla velocità prevista.

Il connettore Micro-USB con angolare destro può essere collegato a porte difficili da raggiungere, risultando perfetto per la ricarica dei dispositivi mobili montati in auto. Anche durante la ricarica, è possibile utilizzare il dispositivo mobile per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare senza l'intralcio dei cavi.

Il connettore con angolare evita che il cavo si pieghi in modo strano o venga teso eccessivamente per effettuare un collegamento. Adattandosi in modo più naturale al punto di collegamento, impedisce di tendere inutilmente e di danneggiare il cavo e la porta del dispositivo.

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo Micro-USB fornito con il dispositivo mobile o servire come accessorio di ricambio da usare in viaggio, per rendere i dispositivi mobili pronti all'uso durante gli spostamenti. La lunghezza del cavo, pari a soli 0,5 m, lo rende una soluzione eccellente per i collegamenti a breve distanza e le applicazioni portatili, come la ricarica con una batteria portatile, le stazioni di ricarica pubbliche o il computer laptop.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB

• Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo Micro-USB o di conservarlo come ricambio in viaggio

Caratteristiche

• Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili Micro-USB

• Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti

• Il design portatile si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

	Umidità	30%-75% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto ad angolare destro
	Diametro filo	24/30 AWG
	Lunghezza cavo	1.6 ft [0.5 m]
	Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
	Peso prodotto	0.6 oz [17.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.6 in [1.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [23.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro-USB

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.