

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Celular

ID del Producto: USBAUB50CMU



El cable de 0.5 metro USB a Micro USB en ángulo superior, modelo USBAUB50CMU, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Micro USB 2.0 (teléfonos celulares, cámaras digitales, tablets, discos duros portátiles, etc.) y una computadora o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Micro USB en ángulo superior permite acceder a los dispositivos móviles Micro USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Perfectos para conexiones de dispositivos a corta distancia, nuestros cables micro USB más cortos son una solución portátil que los convierte en el accesorio ideal para laptops o tablets.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Micro USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Micro USB B en ángulo inferior (de 0.5 m) (USBAUB50CMD), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo superior, pero permite conectar los dispositivos Micro USB en dirección opuesta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe

Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo superior)
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Ofrece un cable de 0.5 m

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Ángulo recto a superior
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]

Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]

Peso del Producto 0.6 oz [18 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [22 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (de 0,5 m) - A a Micro B en ángulo superior

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.