

Cavo USB a Micro-USB con indicatore di ricarica a LED M/M da 1m

ID prodotto: USBAUBL1M



Ora è possibile sapere quando la carica dei dispositivi mobili è completa, senza dovervi accedere per scoprirlo. Questo cavo di ricarica Micro-USB è dotato di indicatore LED che consente di sapere quando la carica dei dispositivi mobili Micro USB è completa.

Il cavo di ricarica è dotato di un indicatore che permette di sapere quando il dispositivo è in carica, senza più chiedersi se il cavo sia inserito correttamente o meno.

L'indicatore LED sulla parte superiore del connettore Micro-USB si accende quando il cavo è collegato al dispositivo o a un caricatore o porta USB. Una luce rossa indica che il dispositivo è ancora in carica, mentre una luce verde indica che l'operazione è completata.

È possibile sostituire il cavo fornito con il dispositivo o conservarlo come ricambio nella borsa del laptop, nello zaino o in qualsiasi altro contenitore per il trasporto.

Non è più necessario rimuovere il cellulare o il tablet dalla custodia ogni volta che si ricarica o sincronizza il dispositivo. Il cavo è dotato di un connettore Micro USB slim che si inserisce nel dispositivo anche all'interno della custodia protettiva.

Nota: il cavo è progettato per ricaricare il dispositivo da un caricatore USB standard a 5 V o dalla porta USB del computer in uso. L'uso con un caricabatterie che eroga oltre 5 V di potenza, ad esempio con un adattatore Quick Charge™, può causare danni al dispositivo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili dotati di Micro USB
- Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo o di conservarlo come ricambio in viaggio

Caratteristiche

- È possibile sapere quando il telefono o tablet Micro-USB è completamente carico, con una luce LED rossa che indica che il dispositivo è in carica e una luce LED verde che indica che l'operazione di ricarica è terminata.
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Utilizzare solo con un caricabatterie da parete USB standard da 5 V o con la porta USB del computer in uso. Non utilizzare con un caricabatterie che eroga oltre 5 V di potenza, ad esempio con un adattatore Quick Charge™.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	1 - In carica (rosso) o ricarica terminata (verde)
----------------	--

Caratteristiche

fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1 m]
Peso prodotto	0.6 oz [18 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.5 in [16.5 cm]
Package Width	3.2 in [8.1 cm]
Package Height	1.5 in [3.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro USB 1 m con spia di carica LED
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.