

1m Micro-USB kabel met LED oplaad indicator - M/M - USB naar Micro USB oplaadkabel

Productcode: USBAUBL1M



Nu weet u wanneer uw mobiele apparaten zijn opgeladen zonder dat u dit fysiek hoeft te controleren. Deze Micro-USB laadkabel heeft een LED-indicatie, die gaat branden als uw mobiele apparaten helemaal zijn opgeladen.

De laadkabel geeft een visueel signaal wanneer uw mobiele apparaat wordt opgeladen, zodat u niet meer hoeft te twijfelen of u de kabel al dan niet correct hebt aangesloten.

De LED-indicator bovenop de Micro-USB connector gaat branden als de kabel is aangesloten op uw apparaat en een USB-lader of USB-poort. Een rode LED betekent dat uw apparaat nog steeds wordt opgeladen, terwijl een groene LED aangeeft dat uw apparaat helemaal is opgeladen.

Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel in uw laptotas, rugzak of andere draagtas.

U hoeft de hoes niet van uw telefoon of tablet te verwijderen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een slanke Micro USB-connector waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

NB: De kabel is ontworpen om uw apparaat te laden via een standaard 5 V USB-lader of vanaf de USB-poort van uw computer. Als u deze kabel gebruikt met een lader die meer dan 5 V spanning levert, zoals een Quick Charge™ adapter, zou uw apparaat beschadigd kunnen worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele digitale apparaten op
- Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent

Eigenschappen

- Weet wanneer uw Micro-USB telefoon of tablet volledig is opgeladen: het rode lampje geeft aan dat uw apparaat wordt opgeladen, terwijl het groene lampje aangeeft dat uw apparaat volledig is opgeladen
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Alleen gebruiken met een standaard 5 V USB-wandlader of met de USB-poort van uw computer. Niet gebruiken met een lader die meer dan 5 V spanning levert, zoals een Quick Charge™ adapter.
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Opladen (rood) of volledig opgeladen (groen)
-----------------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1 m]
Gewicht product	0.6 oz [18 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.5 in [16.5 cm]
Package Width	3.2 in [8.1 cm]
Package Height	1.5 in [3.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m Micro USB-kabel met LED-oplaad indicatie
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.