USB電流＆電圧チェッカー/テスター/測定計

製品ID: USBAUBSCHM

通常のUSBケーブルとしても使用できる高速充電機能をもった電流電圧チェッカー。USBデバイスの適切な充電に必要な情報を表示します。

本製品は、以下の機能を提供します:

・充電中に発生する問題の診断とトラブルシューティング

・モバイル端末の高速充電

・端末とコンピュータの同期

本製品は、充電中に端末に供給されている電圧と電流をモニタリングします。壁面プラグ用／自動車用充電器、コンピュータのUSBポート、モバイルパワーバンク／充電ステーションなど、さまざまな電源をテストすることができます。

異なる電源での Apple/Android™
などデバイスの電流電圧をチェックし、充電器、ケーブル、バッテリーなど、どこに不具合があるのか特定できるため、テストラボや修理センターに最適な診断ツールです。

また、家庭やオフィスで複数のモバイルデバイスを所有している場合、このアダプタを使用し、電力要件を調べることができます。どの充電器やケーブルがどの端末に一番適しているか簡単に特定できるため、最適なスピードで充電し、各端末の使用に備えることができます。

必要に応じ、チェッカーの表示を電圧または電流に設定することができます。また、電圧と電流を交互に表示し、いちいち切り替えずに両方の測定値がわかるように設定することも可能です。

ノートパソコンのUSBポートを使用して充電する場合、本チェッカーに内蔵された高速充電機能を使って端末を素早く充電することができます。本製品は、コンピュータのUSBホストポートを充電専用ポートとして使用し充電時間を短縮するため、壁面コンセント用AC充電器と同様にモバイル端末を充電することができます。

高速充電モードでは、セキュア充電に対応しています。データ転送を無効にし、公共の充電ステーションなど、未知のUSBポートから充電する際のリスクを軽減します。これにより、モバイル端末からのデータ窃盗や端末設定が変更されてしまう事態を回避します。また、USB接続を介して悪意のあるファイルやウイルスがダウンロードされてしまう危険から端末を保護します。

このアダプタはまた、標準USBケーブルとしても機能します。モバイル端末とコンピュータを接続し、データの同期を行うことができます。

注意:同期をしながらの充電も可能ですが、スピードはやや遅くなります。

認証、レポート、互換性

用途

・Apple/Android デバイスが消費する電圧と電流をテスト

・タブレット（iPad、Samsungなど）やスマートフォンをコンピュータのUSBポートを介して充電。高い給電量で充電時間を短縮

・モバイル端末とコンピュータの同期

製品の特長

・モバイル端末、充電ケーブル、充電器の電圧と電流を表示するLCDディスプレイ

・Apple/Android デバイスに対応した高速充電機能

・電圧(V)または電流(A)のどちらが表示されているかを示すLEDライト

・公共のUSBポートまたは未知の端末で充電する場合のセキュリティに対応

コネクタ		
	保証に関する方針	2 Years
	コネクタタイプ	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - Micro USB Type-B [5ピン]
電源		
	電源	USB電源
物理的特徴		
	色	ブラック
	製品縦	4.4 cm [1.7 in]
	製品横	1.0 cm [0.4 in]
	製品高さ	1.9 cm [0.7 in]
	製品重量	16.0 g [0.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	20.2 cm [8.0 in]
	パッケージ横	15.2 cm [6.0 in]

	パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	68.0 g [2.4 oz]

箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – モバイル充電同期診断キット
		1 – 20cm micro-USB ケーブル
		1 – 取扱説明書

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。