

## USB-testpaket för spänning och ström

Produkt ID: USBAUBSCHM



Detta diagnostikpaket ger dig allt du behöver för att se till att dina USB-enheter får rätt laddning.

Det låter dig:

- felsöka eller diagnostisera problem som du kan stöta på vid laddning
- snabbbladda din mobila enhet
- synka din enhet med din dator

Diagnostikpaketet låter dig se vilken spänning och ström som ges till din enhet när den laddas vilket gör det enkelt att testa olika strömkällor som till exempel vägg- och billaddare, USB-portar på datorn, mobila strömbanker och laddningsstationer.

Det är det perfekta diagnostiska verktyget för alla testlaboratorier eller reparationscenter eftersom du kan se dina Apple- eller Android™-enheters förbrukning av ström och spänning vid olika strömkällor för att avgöra om det är fel på en specifik laddare, kabel eller ett batteri.

Om du dessutom har flera mobila enheter hemma eller på kontoret kan denna adapter hjälpa dig att förstå dina strömbehov bättre. Nu är det enkelt att bestämma vilka laddare och kablar som fungerar bäst för var och en av dina enheter så att du kan ladda med optimal hastighet och vara redo när du måste.

Du kan ställa in testaren så att den antingen visar spänning eller ström beroende på din preferens. Du kan också ställa in den så att den alternerar mellan spänning och ström så att du kan hålla koll på båda utan att behöva justera testaren.

Du kan snabbt ladda dina enheter med hjälp av adapters inbyggda snabbbladdning när du laddar dina enheter från en USB-port på din bärbara dator. Adaptern förkortar laddningstiden genom att förvandla USB-värdporten på din dator till en port endast för laddning, så att du kan ladda dina mobila enheter

som om du använde en vägladdare.

Läget för snabbladdning ger även säker laddning. Du kan stänga av dataöverföringar och reducera risker med att ladda din enhet från en okänd USB-port, som till exempel en laddningsstation för allmänheten. Detta hindrar någon från att stjäla data från din mobila enhet eller ändra din enhets inställningar. Det skyddar även din enhet från att ladda ner skadliga filer eller virus över en USB-anslutning.

Du kan dessutom använda adaptern som om den var en standard USB-kabel ansluten mellan din mobila enhet och din dator, vilket låter dig synka din enhet med din dator.

Obs.: Du kan fortfarande ladda din enhet även när den synkas men den kanske laddas långsammare.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Testa dina Apple- och Android-enheters förbrukning av spänning och ström
- Spara tid genom att snabbt ladda dina surfplattor (iPad, Samsung m.m.) och smarttelefoner från en USB-port på datorn med kortare laddningstider och högre ström
- Synka din mobila enhet med din dator

## Funktioner

- LCD-display visar laddningens spänning och ström mellan din mobila enhet, laddningskabel och laddare
- Snabbbladdningsförmågor för Apple- och Android-enheter
- LED-lampa anger om spänningen (V) eller strömmen (A) visas
- Secure charging with public USB ports or when charging with unknown devices

---

### Kontakt(er)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Garantipolicy  | 2 Years                                |
| Kontakttyp(er) | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) |

1 - USB Micro-B (5-stifts)

|                    |                         |                                                      |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Ström              |                         |                                                      |
|                    | Strömkälla              | Strömförsörjd via USB                                |
| Utseende           |                         |                                                      |
|                    | Färg                    | Svart                                                |
|                    | Produktlängd            | 1.7 in [4.4 cm]                                      |
|                    | Produktbredd            | 0.4 in [1.0 cm]                                      |
|                    | Produkthöjd             | 0.7 in [1.9 cm]                                      |
|                    | Produktvikt             | 0.6 oz [16.0 g]                                      |
| Förpackning        |                         |                                                      |
|                    | Förpackningsantal       | 1                                                    |
|                    | Paketets längd          | 8.0 in [20.2 cm]                                     |
|                    | Package Width           | 6.0 in [15.2 cm]                                     |
|                    | Paketets höjd           | 0.8 in [2.0 cm]                                      |
|                    | Fraktvikt (förpackning) | 2.4 oz [68.0 g]                                      |
| Vad det är i lådan |                         |                                                      |
|                    | Ingår i paketet         | 1 - Mobilt diagnostikpaket för laddning och synkning |
|                    |                         | 1 - 20 cm Micro USB-kabel                            |
|                    |                         | 1 - Instruktionsbok                                  |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.