

Mini USB Bluetooth 4.0 adapter - 10 m klasse 2 EDR draadloze dongle

Productcode: USBBT2EDR4



Dankzij de USBBT2EDR4 klasse 2 USB Bluetooth® 4.0-adapter kunt u draadloze Bluetooth-mogelijkheden via USB aan een laptop of desktop toevoegen, tot een verzendafstand van 10 m.

Deze Bluetooth-adapter is gebaseerd op de bewezen Broadcom® 20702 chip, die een betrouwbare throughput en Packet Loss Concealment (PLC)-technologie biedt met minder fouten / verloren verbindingen en verbeterde audioprestatie.


De USB Bluetooth-adapter is compatibel met Bluetooth 4.0 LE +EDR en biedt datatransmissiesnelheden van maximaal 3 Mbps en verbruikt weinig energie. Deze Bluetooth Smart Ready transceiver is een doeltreffende manier om verbinding te maken met een snelgroeiende lijst van verkrijgbare Bluetooth Smart-randapparaten zoals de nieuwste Apple® en Android® smartphones en tablets, headsets of bewakingsapparatuur. Bluetooth v4.0 biedt ook extra veiligheid voor alle datatransmissies door gebruik te maken van 128-bit AES-versleuteling.

Deze ultracompacte adapter is een uiterst handig draagbaar apparaat dat niet in de weg zit, wanneer het op uw laptop is aangesloten, zodat u het niet steeds hoeft te verwijderen om uw laptop in een draagkoffer of -tas op te bergen. De adapter is ook achterwaarts compatibel met eerdere Bluetooth-normen (v3.0, 2.x en 1.x), zodat al uw Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit Bluetooth-randapparaten zoals toetsenbord-/muissets, smart phones, koptelefoons/headsets en gezondheidszorgapparatuur aan op uw computersysteem
- Verminder kabelwarboel met Bluetooth draadloze technologie in plaats van traditionele apparaten met een vaste netwerkverbinding
- Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
- Sluit randapparatuur aan in een industriële opstelling waar de computer uit de buurt van de werkgebieden kan worden gehouden

Eigenschappen

- Bluetooth® 4.0 LE +EDR compatibele Bluetooth Smart Ready transceiver
- Klasse 2-apparaat met een effectief bereik van 10 m
- Ondersteuning voor Enhanced Data Rate (EDR) met datatransfersnelheden van maximaal 3 Mbps
- Laag voedingsverbruik
- Ultracompacte vormfactor
- Neerwaarts compatibel met Bluetooth v3.0, 2.x en 1.x-apparaten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 2.0
Industriestandaarden	Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
Chipsetcode	Broadcom - 20702

Prestaties

	Maximale overdrachtsnelheid	3 Mbit/s
	Max. afstand	10m [33ft]
	Frequentie	2.4GHz ~ 2.4835GHz
	Modulatie	GFSK, 8DPSK
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - Bluetooth klasse 2.0
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003 macOS 10.8 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	0.7 in [1.9 cm]
	Breedte product	0.6 in [1.5 cm]

Hoogte product	0.2 in [0.6 cm]
Gewicht product	0.1 oz [2.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [158.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Bluetooth Adapter
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.