

Divisor USB-C de Auriculares - Adaptador USB Tipo C a 2 Auriculares - Multiplicador para Dos Auriculares con Micrófono - DAC Externo 24 Bits USB C a Audio de 3,5mm

ID del Producto: USBC-AUDIO-SPLITTER



USBC-AUDIO-SPLITTER permite dos conexiones de audio de 3,5 mm, utilizando este divisor de auriculares USB-C. Ambos puertos de 3,5 mm son capaces de transmitir señales de salida de audio estéreo y de entrada de micrófono. Los puertos de 3,5 mm aceptan conectores TRRS de 3,5 mm de 4 posiciones.

Conecte dos auriculares al mismo puerto USB-C. La entrada del micrófono es compatible con ambos auriculares, lo que ofrece una solución práctica para las llamadas de formación y conferencia en equipo. El adaptador admite dos tipos de auriculares CTIA u OMTP, lo que permite una compatibilidad universal.

El dongle para auriculares USB-C incorpora un convertidor digital-analógico (DAC) de 24 bits. El DAC admite una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz para una calidad y un rendimiento sin concesiones.

El adaptador de USB-C a audio dual es pequeño y ligero, perfecto para los profesionales que se desplazan con frecuencia. Está construido con materiales de alta calidad. Cuenta con un cable integrado de 7cm para mayor flexibilidad. Proporciona una solución de audio fiable y asequible para los dispositivos USB-C que no tienen una entrada de 3,5 mm.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **SEPARADOR DE AURICULARES USB-C:** Convierte el puerto USB C de su portátil/móvil/tablet en dos tomas de auriculares de 3,5 mm para audio de alta calidad, micrófono y controles de auriculares en ambas tomas - Ideal para conferencias/reuniones/presentaciones
- **ALTO RENDIMIENTO:** Incorpora un convertidor de digital a analógico (DAC) de 24 bits que garantiza una calidad y un rendimiento sin concesiones para audio de alta resolución, con una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz
- **COMPATIBILIDAD:** El adaptador de audio USB Tipo-C admite auriculares dobles CTIA u OMTP - Compatible con MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max) y superiores/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel
- **DISEÑO COMPACTO:** El adaptador AUX es compacto y ligero e incorpora un cable de 7cm con alivio de tensión para mayor portabilidad y flexibilidad
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales Informáticos, este divisor de auriculares USB Tipo C está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Revestimiento del Conector	Aluminio
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
ID del Conjunto de Chips	Realtek - ALC4032

#### Rendimiento

Especificaciones de Audio	16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz
	24-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz

#### Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	2 - Entrada de audio de 3,5mm

---

**Requisitos  
Ambientales**

Temperatura Operativa 0 to 70°C (32 to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -10 to 70°C (14 to 158°F)

Humedad 5 a 90% HR

---

**Características  
Físicas**

Color	Negro y Gris Espacial
Estilo de Conector	Recto
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	2.8 in [7 cm]
Cable OD	0.1 in [3.2 mm]
Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.7 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [19.0 g]

---

**Información de la  
Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 oz [18.0 g]

---

**Contenido de la  
Caja**

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB Tipo-C™ a 2x 3,5mm de Audio

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

