

Adattatore USB-C a HDMI 1080p 60 Hz a 4 porte - Convertitore USB Tipo C a HDMI - Multi Monitor Dongle Adapter - Adattatore multiporta/Replicatore di porte USB Type C a 4x HDMI

ID prodotto: USBC2HD4



Grazie a questo adattatore USB-C a HDMI® è possibile estendere il desktop aggiungendo quattro monitor o display HDMI indipendenti a un computer utilizzando una singola porta USB Type-C.

Questo adattatore USB-C a HDMI per 4 monitor è provvisto di quattro uscite video, che potenziano la produttività ampliando lo spazio di lavoro sullo schermo. L'impiego di vari display consente di accedere contemporaneamente a diverse applicazioni e consultare materiali di riferimento su uno schermo, prendendo appunti sull'altro. L'adattatore USBC a HDMI multi-monitor può essere utilizzato anche per estendere o replicare display.

Questo adattatore per quattro monitor consente di sfruttare le funzionalità video dalla connessione USB-C di un computer desktop o laptop per ottenere risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080 (1080p) su tutte le quattro porte. L'adattatore supporta anche l'audio a 2 canali tramite HDMI.


Il convertitore/adattatore display USB Type-C a HDMI è dotato di un cavo USB-C integrato di 0.5 m che fornisce una maggiore distanza tra l'adattatore e il dispositivo host garantendo una configurazione flessibile. Supporta inoltre l'installazione automatica dei driver per una maggiore facilità d'uso.

L'adattatore video esterno è alimentato tramite bus e non richiede un'alimentazione esterna.

L'applicazione Multi-Monitor Assistant fornisce un'interfaccia utente che agevola il multitasking e consente di passare rapidamente da un monitor all'altro. Permette inoltre di attivare funzioni aggiuntive che assistono gli utenti nelle operazioni di trascinamento, zoom opzionale, suddivisione, ridimensionamento e collegamento in cascata delle finestre sul display principale.

Nota:

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aggiunta di quattro display a una workstation
- Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi
- Creazione di un'immagine speculare del display principale su un HDTV

Caratteristiche

- **COMPATIBILITÀ:** Adattatore compatibile solo con Windows e non supporta macOS, ChromeOS o Linux. Funziona con tutte le piattaforme Windows X86/X64/ARM: Intel, AMD e Snapdragon X Copilot+ PC. L'installazione dei driver richiede i diritti di amministratore
- **ADATTATORE QUAD MONITOR:** L'adattatore video da USB 3.0 a 4x HDMI consente di espandere la postazione aggiungendo fino a 4 monitor HDMI al laptop o al PC desktop; 4x display 1080p 60Hz; Audio a 2 ch (una sorgente replicata su tutti i display tramite HDMI)
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** L'adattatore da USB 3.0 a HDMI supporta un totale di 5 schermi in modalità estesa (incluso lo schermo del laptop). Questa scheda video grafica esterna è alimentata tramite bus USB, non necessita di alimentazione supplementare
- **MULTI-MONITOR ASSISTANT:** maggiore produttività con il software incluso per il multitasking e la disposizione delle finestre; trascinamento delle finestre su un monitor selezionato, ingrandimento/riduzione e divisione/ridimensionamento
- **IMPOSTAZIONE SEMPLICE:** Questo dongle adattatore USB-A a HDMI (fino a 4 monitor) è dotato di cavo USB-A da 50 cm per aumentare la distanza tra il convertitore e il dispositivo host, ideale per postazioni di lavoro con più monitor o sale riunioni con TV HD

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C

	Uscita AV	HDMI
	ID chipset	Trigger T6-688SL IT66122
Prestazioni		
	Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p) / 60Hz
	Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Connettore B	4 - HDMI
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®11, 10
Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo adattatore video USB non è progettato per applicazioni ad alta intensità grafica, come CAD o giochi
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Umidità	<85% senza condensa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Grigio Siderale
	Tipo enclosure	Alluminio
	Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
	Lunghezza prodotto	4.0 in [10.1 cm]
	Larghezza prodotto	3.2 in [8.0 cm]

Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	5.8 oz [165.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.5 oz [268.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a HDMI
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.