

Cavo di trasferimento dati da USB-C a USB 3.0 per Mac e Windows, 2 m

ID prodotto: USBC3LINK



È possibile trasferire rapidamente i file dal vecchio computer al nuovo con tecnologia USB-C tramite USB 3.0. Questo cavo per il trasferimento dati è facile da usare e funziona sia con Mac che con Windows®.

Il cavo per il trasferimento dati consente di risparmiare tempo e lavoro quando si esegue l'aggiornamento da un computer con tecnologia USB-A a uno nuovo con tecnologia USB Type-C. È infatti possibile infatti trasferire rapidamente file e impostazioni tramite lo standard USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, con velocità fino a 5 Gbps. Non servono CD o download: il software è archiviato sul cavo ed è tutto pronto all'uso.

Quando si configura un nuovo computer, l'ampia compatibilità offerta dal cavo per il trasferimento dati USB 3.0 consente di trasferire file da Windows a Windows, da Windows a Mac, da Mac a Windows e persino da Mac a Mac.

Il cavo è compatibile con il software Trasferimento dati Windows, che consente di migrare a una versione di Windows più recente fino a Windows 8 (Windows 8.1 non supporta i cavi per il trasferimento dati). Il software PCLinq, archiviato sul cavo, consente di trasferire file in qualsiasi direzione tra sistemi operativi compatibili, senza bisogno di CD o download.

Il cavo per il trasferimento dati ha una pratica lunghezza di 2 per la massima facilità d'uso.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Quando si esegue l'aggiornamento a un nuovo computer, consente di migrare dati e trasferire file e impostazioni dal vecchio PC o Mac
- Soluzione facile per trasferire documenti, foto, musica e altri file al nuovo computer

Caratteristiche

- **TRASFERIMENTO DATI:** Questo cavo di trasferimento dati da USB-C a USB si collega direttamente ad una porta USB 3.0 (5Gbps) per il trasferimento di file. Ideale per l'implementazione di nuovi sistemi, la migrazione dei dati o le applicazioni di recupero
- **COMPATIBILITÀ:** Il software PCLinq, presente sul cavo, si installa automaticamente. Compatibile con Windows e macOS non necessita di software o driver aggiuntivi, è anche compatibile con Windows EasyTransfer per la migrazione del sistema (fino a Windows 8)
- **MASSIMA PORTABILITÀ:** questo cavo di trasferimento dati da USB-C a USB-A da 2 m è alimentato dal bus USB e non richiede un adattatore di alimentazione esterno - Adatto per eseguire trasferimenti di dati anche durante gli spostamenti
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** L' USB 3.2 Gen 1 supporta velocità fino a 5 Gbps ed è retrocompatibile con l'USB 2.0. La configurazione automatica consente di trasferire dati a più postazioni in poco tempo - LED di alimentazione e attività sul connettore USB-A
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Scelta dai professionisti dell'IT da oltre 30 anni, questo adattatore M.2 SATA da 2,5" conforme alla normativa TAA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza multilingue gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
ID chipset	OTi - 7300

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i		
Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)	
	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)	
Software		
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11	
	macOS 10.8 to 10.15	
	<p>Note: The provided PCLinq software is required in Windows 10, 8.1, and macOS. In Windows 10 and 8.1, Microsoft removed support for cables from the Windows Easy Transfer software.</p>	
Indicatori		
Indicatori LED	2 - Connessione/Attività	
Ambientale		
Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)	
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)	
Umidità	5% ~ 90% di umidità relativa	
Caratteristiche fisiche		
Colore	Nero	
Tipo enclosure	Plastica	
Lunghezza del cavo	78.7 in [2000 mm]	
Lunghezza prodotto	1.5 in [3.8 cm]	
Larghezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]	
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]	
Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]	
Informazioni		

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.1 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo per il trasferimento dati
	1 - guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.