

Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco

ID prodotto: USBEXTPAA2MW



Il cavo di prolunga USB 2.0 2 m bianco USBEXTPAA2MW presenta un connettore maschio USB 'A' e un connettore femmina USB 'A' permettendo il collegamento tra dispositivi USB 2.0 fino a 1 metro di distanza per un migliore posizionamento delle periferiche o una maggiore flessibilità per le porte USB esistenti.

Il cavo presenta connettori USB sottili modellati che consentono di semplificare i collegamenti e l'inserimento in punti con spazio limitato.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aumentare la lunghezza del cavo USB 2.0 A a B di 2 m per un comodo posizionamento delle periferiche USB 2.0

Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 'A'
- 1 connettore femmina USB 'A'

- Connettori USB 2.0 sottili modellati con pressacavo
- Struttura interamente di colore bianco
- Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con drenaggio

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]

Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di prolunga USB 2 m bianco - A ad A M/F
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.