

Câble adaptateur USB Type-C vers jack 3,5 mm - Noir - USB-C vers jack audio

N° de produit: USBCAUDIO



Cet adaptateur audio USB-C vers 3,5 mm vous permet de transformer le port USB-C de votre appareil en prise audio.

L'adaptateur actif USB C vers AUX femelle est compact et léger, idéal pour les professionnels en déplacement. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, l'adaptateur offre une solution audio fiable et abordable pour vos périphériques USB-C dépourvus d'entrées 3,5 mm.

Cet adaptateur USB C vers prise casque est universel, ce qui vous permet d'utiliser votre casque filaire actuel avec votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur portable USB Type-C (ex. : MacBook Pro, iPad Pro, Google Pixel™, Huawei® et Samsung™) . Il prend également en charge une résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 192 kb/s pour une qualité sonore élevée.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer qu'ils respectent les normes du secteur et que leur qualité est à la hauteur des attentes des clients. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec les ingénieurs de StarTech.com pour répondre aux questions de nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un casque au port USB de votre téléphone ou de votre tablette

Spécifications techniques

- Transformez le port USB-C de votre appareil mobile en prise casque
- Compact et léger pour une portabilité maximale
- Compatibilité universelle avec vos appareils USB Type-C
- Prend en charge une résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 192 kb/s pour des performances maximales
- PORTABLE DESIGN: It's compact, lightweight & strain relief design ensures maximum portability ideal for frequent use w/ Bose, Sony, Beats, Sennheiser, Marshall; backed by StarTech.com 2-year warranty

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Spécifications audio	Résolution de 16 bits à un taux d'échantillonnage de 48 kb/s
	Résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 96 kb/s
	Résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 192 kb/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	1 - Audio 3,5 mm

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Indépendant du système d'exploitation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Longueur de câble	4.7 in [120 mm]
Longueur du produit	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	0.2 oz [5.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [9.0 cm]
Package Height	3.3 in [8.3 cm]
Poids brut	0.3 oz [8.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers audio
-----------------------	---------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis