

Cable USB-C de 1m con Llave Adaptador (Dongle) a USB-A - Cable Híbrido USB Tipo C a USBC (10Gbps y PD de 100W) o USBA (5Gbps) - Ideal Para Docking Stations Híbridas

ID del Producto: USBCCADP



Este cable híbrido USB-C™ a C, USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), de 1 metro, con adaptador USB-A a C, USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), le permite conectar un dispositivo USB Type-C™, como un replicador de puertos, unidad de disco duro, tablet o dispositivos móviles, al puerto USB-C o USB-A de su ordenador anfitrión. El cable también es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Nota: Cuando se utiliza con un anfitrión USB-A, este cable solo funciona con replicadores de puertos compatibles con DisplayLink.

Cargue más rápido sus dispositivos USB Type-C

Cuando se utiliza con una fuente de alimentación USB-C equipada con PD 3.0, el cable USB-C a C, de 1 metro, es compatible con hasta 100W (5Amps) de alimentación, para cargar un ordenador portátil, tablet o smartphone equipado con USB-C o Thunderbolt 3.

El adaptador USB-C a USB-A incluido, cuando se empareja con un cable USB-C a C también es compatible con hasta 15W (5V, 3A) de alimentación, para cargar dispositivos desde un cargador USB-A de pared, de coche o una batería de carga: solución perfecta para los usuarios "móviles", ya que ofrece conexiones sencillas y ordenadas.

Conecte sus periféricos USB 3.2 Gen 2

El cable USB 3.2 Gen 2, USB-C a C le ofrece una velocidad de transferencia de 10Gbps, lo cual le permite sincronizar sus dispositivos USB Type-C en poco tiempo. También le permite conectar sus dispositivos periféricos USB 3 (3.0, 3.1 o 3.2), como cajas de disco duro y replicadores de puertos, a su ordenador portátil equipado con USB-C o TB3.

El adaptador USB 3.2 Gen 1, USB-C a A, cuando se utiliza con el cable USB-C a C, ofrece una velocidad de transferencia de 5Gbps. Puede dedicar menos tiempo a la transferencia y copia de

seguridad de sus datos, desde sus dispositivos USB-C a su USB-A anfitrión, y dedicar más tiempo a sus proyectos y presentaciones.

Cable para estación de conexión híbrida

Utilice este cable con su estación de conexión USB-C híbrido o concentrador USB-C para conectar su ordenador portátil, tablet, smartphone o unidades portátiles de disco duro. Este cable se incluye como accesorio de replicadores de puertos para doble monitor híbrido de StarTech.com (4K 60Hz), como DK30C2DPEP, DK30C2DPPD y DK31C3HDPD.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE 2 EN 1 USB C HÍBRIDO, CON ADAPTADOR USB-A:** Este cable USB-C a C, con adaptador USB-C a A integrado, conecta su puerto USB-C, Thunderbolt 3 o USB-A anfitrión con un dispositivo USB-C; le permite conectar, transferir datos y cargar su ordenador portátil equipado con USB-C o TB3
- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** El cable USB-C a C (1m) es compatible con USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10Gbps); el conector tipo llave ("dongle") adaptador USB-C a A es compatible con USB 3.2 Gen 1 (5Gbps); ideal para la conexión de su puerto USB-A o C anfitrión a su replicador de puertos USB Type-C
- **ENTREGA DE POTENCIA POR USB-C:** Cable USB-C a USB-C para replicadores de puertos compatibles con hasta 100W PD 3.0 para cargar un ordenador portátil/estación de trabajo equipado con TB3 o USB-C: MacBook Air/Pro, Dell Latitude/Precision/XPS, Surface Book/Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre/Envy/ZBook
- **COMPATIBLE CON REPLICADORES DE PUERTOS USB C HÍBRIDOS:** USB-A de combinación con cable USB-A, ideal para replicador de puertos USB-C híbrido o concentrador USB-C; el puerto USB-C anfitrión funciona con cualquier replicador de puertos USB-C, y el puerto USB-A anfitrión funciona solo con replicador de puertos DisplayLink; cable de repuesto/accesorio para los modelos DK30C2DPEP/DK30C2DPPD
- **ESPECIFICACIONES DEL CABLE:** Longitud: 1 metro | Negro | Cable USB-C a USB-C, M/M, con adaptador USB-C a A (Hembra/Macho) | Rendimiento: USB 3.2 Gen 2 (cable), USB 3.2 Gen 1 (adaptador) | Alimentación: 100W (cable) | Recubrimiento: PVC | Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI): Al-Mylar | Producto avalado por garantía de 2 años de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Conecotor(es)

Conecotor A 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Conecotor B 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery 100W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 125°C (32°F to 257°F)

Temperatura de Almacenamiento -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.0 mm]

Peso del Producto 1.9 oz [54.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja	7.0 in [17.9 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [64.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C
---------------------	-----------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

