

Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,3 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Nero

ID prodotto: USBCLT30CMB



Il cavo Lightning a USB a spirale nero USBCLT30CMB per iPhone®, iPod®, e iPad® può essere facilmente allungato fino a 30 cm per raggiungere il dispositivo mobile e, quando è avvolto, può essere ripiegato per permettere collegamenti semplici e ordinati: ideale per la ricarica in automobile (richiede una porta di ricarica USB).

Abbinandosi a dispositivi mobili di colore nero, questo cavo Lightning a USB offre una soluzione affidabile sia per la sincronizzazione che per la ricarica e fornisce una soluzione compatta che lo rende ideale per essere trasportato come accessorio per iPad o iPhone.

Inoltre, il connettore lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com, assicura prestazioni affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette la ricarica dei dispositivi digitali mobili dotati di iOS in automobile (richiede una porta di

ricarica USB)

- Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili Apple dotati di lightning

## Caratteristiche

- 1 connettore lightning Apple (8 pin)
- 1 connettore maschio USB-A
- Cavo a spirale
- Connettore lightning reversibile
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28/30 AWG
Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
Lunghezza prodotto	11.8 in [30.0 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]

Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [19.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.0 in [20.2 cm]
Larghezza del Pacco	6.0 in [15.2 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [65.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB a Lightning a spirale nero da 30 cm per iPhone/iPad/iPod
--------------------------	---

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.